

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

5X, 120mm Arbeitsabstand, in-Line-Beleuchtung, telezentr. Objektiv



Produkt #59-839 3-4 TAGE



1



€1.425,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.425,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
115.00

Ferrulendurchmesser (Inch):
0.312

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
1.2mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
1.8mm

Max. Durchmesser (mm):
17.0

Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 1.8mm
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 5X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 120.00
Mount: C-Mount
Art: In-Line Illumination
Blende (f#): f/52.4
Verzeichnung (%): ≤0.1
Passende Lichtleiter/Beleuchtungsquellen: 1/4" (0.312")
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Nicht konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen