

TECHSPEC® Cf-Objektiv mit Flüssiglinse, 5X



5X Tunable Compact Objective Liquid Lens Assembly, #34-713

Produkt #34-713 3-4 TAGE

- 1 +

€1.205,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€1.205,00

Stk. 3+

€1.125,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos

Downloadbereich

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:  
1.0-1.2mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:  
1.5-1.6mm

Freie Apertur CA (mm):

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.4                                                                               |
| <b>Länge ohne Gewinde (mm):</b><br>64.41                                           |
| <b>Vergrößerung:</b><br>5.5X - 6.0X                                                |
| <b>Max. Durchmesser (mm):</b><br>30                                                |
| <b>Max. Sensorgröße:</b><br>2/3"                                                   |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                           |
| <b>Numerische Apertur NA:</b><br>0.15 - 0.16                                       |
| <b>Gewinde:</b><br>C-Mount                                                         |
| <b>Typ:</b><br>Microscope Objective                                                |
| <b>Apertur (mm):</b><br>Front: 11.4                                                |
| <b>Arbeitsabstand (mm):</b><br>14.7 - 15.5                                         |
| <b>Hinweis:</b><br>Liquid Lens Included: 10mm, VS Coated, -1.5 - 3.5 diopter range |
| <b>Art:</b><br>Finite Conjugate                                                    |
| <b>Hersteller:</b><br>Edmund Optics®                                               |
| <b>Tubuslänge (mm):</b><br>50.0                                                    |
| <b>Parfokallänge (mm):</b><br>79.11 - 87.91                                        |
| <b>Immersionsflüssigkeit:</b><br>N/A                                               |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |