

TECHSPEC®

Hirose-Kabel, 6-polig, Stecker/Buchse, 1 m Länge



6-way Hirose Male/Female Cable



Produkt **#88-941** **20+ In Stock**

-

1

+

€129^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€129,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Accessory	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
1.00	Länge (m):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

6-way Hirose Male/Female	Stecker:
--------------------------	----------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Flüssiglinse sorgt für größere Schärfentiefe
 - Für Sensoren mit bis zu 2,3 Megapixeln und 4,5 µm Pixelgröße
 - Telezentrische Objektive mit C-Mount für bis zu 2/3" Sensoren
 - Vergrößerungen von 0,15X bis 0,75X
- TECHSPEC® Telezentrische MercuryTL™ Objektive mit Flüssiglinse kombinieren die Eigenschaften eines telezentrischen Objektivs mit der Flexibilität einer Flüssiglinse. Die Objektive kombinieren die einmaligen Eigenschaften telezentrischer Objektive, wie den fehlenden Parallaxen- oder Perspektivenfehler, mit einer Flüssiglinse, deren Brennweite elektronisch verändert werden kann. Diese Kombination erlaubt eine schnelle Einstellung der Arbeitsabstände ohne Veränderung der Telezentrie, ohne Verzeichnung und ohne Änderung der Bildeigenschaften im gesamten Arbeitsabstandsbereich. Die MercuryTL™ Objektive eignen sich ideal für Prüfungen, Messungen sowie Platzierungen, wenn eine schnelle Veränderung der Tiefenschärfe erforderlich ist.
- Bitte beachten Sie:** [Treiber](#) und Hirose-Kabel für die Flüssiglinse sind separat erhältlich.

Technische Informationen

