


Nichtlinearer Kristall, 6 x 6 x 0,5 mm, 800 nm SHG, Typ I BBO



Mounted Type I BBO Nonlinear Crystal

Produkt **#11-167** **8 In Stock**

-

1

+

€543⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-2	€543,00 stückpreis
Stk. 3+	€485,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Nonlinear Crystal	Typ:
SHG @ 800nm, Type I	Typische Anwendungen:

Hinweis:
Mount is 25.4mm Dia., 6mm Thick Unthreaded Black Anodized Metal Mount (see drawing for more information)

BBO	Kristalltyp:
<0.1mm x45°	Schutzfase:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
6.0 x6.0 +0.0/-0.1	Größe (mm):
0.50 +0.0/-0.1	Dicke (mm):
5.70	Freie Apertur CA (mm):
<20	Parallelität (Bogensekunden):
<5	Winkelabweichung (arcmin):
Optische Eigenschaften	
20-10	Oberflächenqualität:
AR Coating	Beschichtung:
800	Designwellenlänge DWL (nm):
λ/8	Oberflächenebenheit (P-V):
Beschichtungsspezifikation: S1: 400 - 800nm Broadband Protective Coating S2: 400 - 800nm Broadband Protective Coating	
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm ² @ 1064nm, 10ns, 10Hz	
Laserzerstörschwelle, gepulst: 10 J/cm ² @ 1064nm, 10ns, 10Hz	
29.2/90	Orientierung Θ/Φ (°):

Gewinde & Montage	
Mounted	Mount:
6 (unthreaded)	Fassungsdicke (mm):
25.4	Fassungsdurchmesser (mm):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- BBO-Kristalle für die Frequenzumwandlung von 800 nm und 1030 nm Lasern
 - LBO-Kristalle für die Frequenzumwandlung von 1030 nm und 1064 nm Lasern
 - Hohe Laserzerstörschwelle bis zu 10 J/cm² @ 1064 nm, 10 ns, 10 Hz
 - Breiter Transparenzbereich vom UV- bis zum IR-Bereich
- Nichtlineare Kristalle aus β-Bariumborat (BBO) oder Lithiumtriborat (LBO) werden für die Frequenzumwandlung von Laserquellen verwendet. BBO-Kristalle haben eine Dicke von 0,2 - 0,5 mm, um Unterschiede bei der Gruppengeschwindigkeit zu minimieren. Sie sind ideal für die Frequenzverdoppelung oder -verdreifachung von Ti:Saphir-Lasern und Yb:dotierten Laserpulsen. Die LBO-Kristalle mit kritischer und nicht kritischer Phasenanpassung sind ideal für die Frequenzverdopplung oder -verdreifachung in Nd:YAG-Lasern und Yb:dotierten Lasern. Nichtlineare Kristalle mit einer Oberflächenqualität von 20-10 und einer Oberflächenebenheit von λ/10 (LBO) oder λ/8 (BBO) bieten einen breiten Transparenzbereich und einen großen nichtlinearen Koeffizienten, der für die harmonische Erzeugung von grundlegenden Laserfrequenzen benötigt wird. Jeder Kristall verfügt über eine schützende Antireflexionsschutzschicht (AR), die die Reflexion minimiert und das Beschlagen durch Umgebungsbedingungen begrenzt.