


**TECHSPEC®**

## Silizium-Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung, 600 - 1000 nm, 12,7 mm Durchm.



Produkt **#90-191** **NEU** **KONTAKT**

- 1 + €88<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1+	€88,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

**i** Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

### Downloadbereich

### Produktdetails

Flat Mirror **Typ:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

<3 **Parallelität (Bogenminuten):**

**Freie Apertur (%):**

Commercial Polish **Rückseite:**

12.70 +0.00/-0.10 **Durchmesser (mm):**

3.18 ±0.10 **Dicke (mm):**

Ground, protective bevel as needed **Kanten:**

## Optische Eigenschaften

40-20 **Oberflächenqualität:**

**Beschichtungsspezifikation:**  
Ravg >99% @ 600 - 1000nm, 0° Rs >99% @ 540 - 1000nm, 45° Rp >98.5% @ ~730 - 870nm, 45°

0 ±20fs<sup>2</sup> @ 600 - 1050nm @ 0° AOI **GDD-Spezifikation:**

600 - 1000 **Wellenlängenbereich (nm):**

λ/10 **Oberflächenebenheit (P-V):**

Ultrafast-Enhanced Silver **Art der Beschichtung:**

Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm) **Beschichtung:**

Optical Grade Silicon **Substrat:**

0.3 J/cm<sup>2</sup> @ 800nm, 48fs, 1 pulse (typical) 0.16 **Zerstörschwelle, Referenz:**   
J/cm<sup>2</sup> @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)

## Konformität mit Standards

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

## Produktdetails

- Siliziumsubstrat für thermisch anspruchsvolle Ultrakurzpuls-Laser-Aufbauten
- Ideal für Ti:Saphir- und Yb-basierte Ultrakurzpuls-Laser-Systeme
- Konzipiert für Ultrakurzpuls-Reflexion, bei der eine geringe Dispersion wesentlich ist
- GDD <30 fs<sup>2</sup> in den Ziel-Wellenlängenbereichen

TECHSPEC® Silizium-Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung vereinen eine breitbandige Enhanced-Silber-Beschichtung mit geringer Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) für Ultrakurzpulsanwendungen. Diese Spiegel sind für Systeme konzipiert, bei denen die Aufrechterhaltung der Pulsgenauigkeit von entscheidender Bedeutung ist. Reflektivität und GDD sind über den angegebenen Wellenlängenbereich von 600 bis 1000 nm bzw. 800 bis 1150 nm charakterisiert. Diese Siliziumsubstratspiegel weisen eine höhere Wärmeleitfähigkeit auf als vergleichbare [Quarzglassubstrat-Spiegel](#), wodurch die absorbierte Wärme in thermisch anspruchsvollen optischen Aufbauten gleichmäßig verteilt wird. TECHSPEC® Silizium-Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung eignen sich ideal für eine breitbandige Ultrakurzpuls-Strahlführung, wo eine hohe Reflektivität, eine kontrollierte Dispersion und ein thermisch robustes Substrat erforderlich sind.