

[Alle 20 Produkte der Produktfamilie](#)

TECHSPEC[®] Achromat, 6,25 mm Durchm. x 25 mm eff. BW, YAG-BBAR-beschichtet



YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses



Produkt **#33-203** **20+ In Stock**

[Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€77⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€77,50 stückpreis
Stk. 6-25	€61,50 stückpreis
Stk. 26-49	€58,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Achromatic Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

6.25 +0.000/-0.025	Durchmesser (mm):
5.25	Freie Apertur CA (mm):
<1	Zentrierung (Bogenminuten):
3.20 ±0.10	Mittendicke CT (mm):
2.3 ±0.05	Mittendicke CT 1 (mm):
0.9 ±0.05	Mittendicke CT 2 (mm):
2.73	Randdicke ET (mm):
Protective as needed	Fase:

Optische Eigenschaften	
25.00	Effektive Brennweite EFL (mm):
±1	Toleranz Brennweite (%):
23.45	Hintere Brennweite BFL (mm):
587.6	Designwellenlänge Brennweite (nm):
15.37	Radius R ₁ (mm):
11.16	Radius R ₂ (mm):
32.17	Radius R ₃ (mm):
N-BK7 / N-SF5	Substrat: □
40-20	Oberflächenqualität:
4.00	Blende:
0.12	Numerische Apertur NA:
YAG-BBAR (500-1100nm)	Beschichtung:
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 532nm R _{abs} <0.25% @ 1064nm R _{avg} <1.0% @ 500 - 1100nm	
1.5λ	Power (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4	Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
500 - 1100	Wellenlängenbereich (nm):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 219:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Optimiert für 532 nm und 1064 nm, <0,25% absolute Reflexion
 - Hervorragende Breitbandtransmission von 500 bis 1100 nm
 - Kostengünstige Alternative zu Zweilinsern mit Luftspalt
- TECHSPEC® Achromate mit YAG-BBAR-Beschichtung bestehen aus zwei optischen Komponenten, die zusammengeklebt sind und so einen Zweilinser bilden, mit dem achsnahe sphärische und chromatische Aberrationen korrigiert werden. Diese Achromate besitzen eine breitbandige Antireflexbeschichtung mit einer hervorragenden Transmission von 500 bis 1100 nm. Sie sind für minimale Reflexion bei 532 und 1064 nm optimiert und erreichen Werte <0,25%. Unsere TECHSPEC® Achromate mit YAG-BBAR-Beschichtung wurden speziell zur Minimierung der Punktgröße für polychromatische Lichtquellen innerhalb des empfohlenen Wellenlängenbereichs entwickelt, können jedoch auch für die Fokussierung von Nd:YAG-Lasern, insbesondere wenn ein Ausrichtungsstrahl eingesetzt wird, verwendet werden.

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Kompatible Halterungen

;