

LightPath 354240 | Faserkollimator optimiert für 633 nm mit FC/PC-Stecker, 0,50 NA

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies



Produkt #67-722 **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €232⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€232,00 stückpreis
Stk. 11-25	€205,00 stückpreis
Stk. 26-49	€193,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

354240 Artikelnummer von LightPath:

Fiber Collimator Typ:

#37-103

Linse inklusive:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

8.00 Freie Apertur CA (mm):

Protective as needed Fase:

304L Stainless Steel Housing Aufbau:

12.00 Gehäusedurchmesser (mm):

12.7 Gehäuselänge (mm):

Optische Eigenschaften

8.00 @ 780nm Effektive Brennweite EFL (mm):

0.50 Numerische Apertur NA:

ECO-550 Substrat:

BBAR (600-1050nm) Beschichtung:

R_{abs} <1.0% @ 600 - 1050nm Beschichtungsspezifikation:

40-20 Oberflächenqualität:

1.00 Blende:

50.02 Abbe-Zahl (v_d):

1.606 Brechungsindex (n_d):

600 - 1050 Wellenlängenbereich (nm):

Infinite Konjugierter Abstand:

780.00 Designwellenlänge Brennweite (nm):

633 Ausrichtungswellenlänge (nm):

<0.080 Transmitted Wavefront Error (λ, RMS):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

FC/PC Stecker:

Gewinde & Montage

M12 x 0.5 Mount:

Materialeigenschaften

11.1 Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C):

Konformität mit Standards

Konform RoHS 2015:

Anzeigen Konformitätszertifikat:

Konform Reach 247:

Produktdetails

- Einfach zu integrieren
- Modelle mit FC/PC-, FC/APC- und SMA-Stecker verfügbar
- Vier Wellenlängenbereiche für 350 - 1600 nm

LightPath® Optiken zur Kollimation von Faseroptiken können eingesetzt werden, um Licht aus Fasern auf einen bestimmten Strahldurchmesser / eine bestimmte Punktgröße zu kollimieren oder (bei umgekehrtem Einsatz) um Licht in eine Faser zu fokussieren. Die Linsen sind beugungsbegrenzt und erreichen Punktgrößen bis zu wenigen Mikrometern. Außerdem haben die Linsen eine Antireflexbeschichtung, die für geringe Rückreflexionen sorgt. LightPath® Optiken zur Kollimation von Faseroptiken können als Paar eingesetzt werden, um Eingangs- und Ausgangslicht von Faseroptiken zu koppeln. Eine optimale Leistung für den Langzeiteinsatz wird durch die werkseitig

Technische Informationen

