


# Adapter für faseroptische Ringlichter 66 mm für Infinity K2

Mehr Produkte von [Infinity Photo-Optical Company](#)



66mm Fiber Optic Ring Light Adapter for Infinity K2

Produkt **#68-335** **KONTAKT**

-

1

+

€124<sup>,00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €124,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

| Downloadbereich |
|-----------------|
|-----------------|

| Produktdetails                                                                                                                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><div><div>Hinweis:</div><div>Used to mount 66mm fiber optic ring lights to the filter holders of all objectives except CF-4 <a href="#">#52-829</a></div></div></div> |  |
| <div><div><div>Typ:</div><div>Lens Accessory</div></div></div>                                                                                                             |  |

| Konformität mit Standards        |
|----------------------------------|
| <div><div>RoHS 2015:</div></div> |

Produktdetails

- Viele Konfigurationen für Video, Foto und visuelle Anwendungen möglich
- 3X höhere Vergrößerung als andere koaxiale Systeme
- CentriTel™ Funktion möglich mit Fokussierungsmodul
- Höchstmögliche Auflösung aus großem Abstand
- Fokussierbar von unendlich bis 54 mm

Das K2 DistaMax™, der anerkannte Standard unter den Mikroskopen für große Abstände, umfasst jetzt ein zum Patent angemeldetes IVS-Fokussystem, wodurch der Spitzenreiter noch weiter verbessert wurde, und das K2 DistaMax™ noch leichter zu bedienen ist, als die Vorgängermodelle. Für die Grundkonfiguration des K2 DistaMax™ wählen Sie einfach ein Objektiv und einen Kameraadapter zusätzlich zum Hauptkörper. Das K2 DistaMax™ bietet eine hohe Vergrößerung und dynamische Arbeitsabstandsbereiche, wobei alle Sensorformate bis 35 mm (43 mm Bildkreis) abgedeckt werden. Das K2 DistaMax™ mit einem Anschluss verfügt über eine manuelle Blende zur Lichtmengen- und Schärfentieferegulierung. Das Dual-Port-Paket mit zwei Anschlüssen umfasst einen rechtwinkligen Spiegel zum Umschalten zwischen den Anschlüssen (keine simultane Betrachtung durch beide Anschlüsse möglich), zusätzlich zu den Teilen des Single-Port-Pakets. Das K2 DistaMax™ ist ideal für viele Anwendungen von der Fernüberwachung einer Vakuumkammer bis zur Prozesskontrolle in Echtzeit.

Mit dem NWE-Objektiv kann von Unendlich bis 675 mm fokussiert werden. Das NWE, möglicherweise das vielseitigste K2 DistaMax™ Objektiv, kann auch mit der Mkroskopobjektiv-Adapterplatte und anderem Zubehör verwendet werden. Alle Objektive können per Schwalbenschwanz befestigt werden. In Kombination mit dem NWE-Objektiv, der Mikroskopobjektiv-Adapterplatte und dem Objektivadapter können am K2 DistaMax™ unendlich korrigierte Mikroskopobjektive befestigt werden, sogar wenn eine koaxiale Beleuchtung verwendet wird, wodurch es zu einem leistungsstarken direkten Koaxial-System wird. Um die CentriTel® Funktion für alle Formate zu nutzen, muss einfach die CentriTel® Fokussiereinheit angefügt werden, **#87-430**. Bei Verwendung von Okularen (nicht im Lieferumfang inbegriffen) wird der Adapter **#58-796** benötigt.

Technische Informationen

| Description                  |              |                                         | Stock No.               |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Main Body                    | One Required | Video Lens - K2 Single Port             | <a href="#">#87-426</a> |
|                              |              | Video Lens - K2 Dual Port               | <a href="#">#87-427</a> |
| Mount Adapter                | One Required | C-Mount Camera Adapter                  | <a href="#">#88-956</a> |
|                              |              | Nikon F-Mount Camera Adapter            | <a href="#">#42-835</a> |
|                              |              | 62mm Eyepiece Tube (for viewing)        | <a href="#">#58-796</a> |
| Amplifiers                   | Optional     | CF Tube (1.66x)                         | <a href="#">#65-041</a> |
|                              |              | DL Doubler Tube (2X Video)              | <a href="#">#39-686</a> |
|                              |              | Lockable Doubler Tube (2X Video)        | <a href="#">#57-714</a> |
|                              |              | NTX Tube 2X (Large Format)              | <a href="#">#86-892</a> |
| Components                   | Optional     | Centritel™ Focuser                      | <a href="#">#87-430</a> |
|                              |              | Mounting Bar                            | <a href="#">#86-888</a> |
| Objective/ Objective Adapter | One Required | <b>Near-Wide-Extreme Range</b>          |                         |
|                              |              | K2 Objective NWE                        | <a href="#">#87-428</a> |
|                              |              | <b>Standard Range</b>                   |                         |
|                              |              | K2 Objective STD                        | <a href="#">#39-339</a> |
|                              |              | <b>Close-Focus Range</b>                |                         |
|                              |              | K2 Objective CF-1                       | <a href="#">#39-340</a> |
|                              |              | K2 Objective CF-1/B                     | <a href="#">#57-721</a> |
|                              |              | K2 Objective CF-2                       | <a href="#">#39-341</a> |
|                              |              | K2 Objective CF-3                       | <a href="#">#39-342</a> |
|                              |              | K2 Objective CF-4                       | <a href="#">#52-829</a> |
|                              |              | <b>High-Power Micro Range</b>           |                         |
|                              |              | K2 Microscope Adapter Disc              | <a href="#">#87-429</a> |
|                              |              | Mtutoyo/Achroid Objective Adapter (M26) | <a href="#">#53-787</a> |
|                              |              | Nikon CF160 Objective Adapter (M25)     | <a href="#">#54-589</a> |
|                              |              | Olympus UIS Objective Adapter (RMS)     | <a href="#">#53-786</a> |

|                                | NWE*          | STD          | CF-1          | CF-1/B        | CF-2          | CF-3          | CF-4          |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Primary Magnification          | 0.12X - 0.6X  | 1.1X - 0.34X | 1.28X - 0.61X | 1.4X - 0.8X   | 2.67X - 1.52X | 3.56X - 2.29X | 6.1X - 4.57X  |
| Field of View (½" sensor) (mm) | 53.3 - 10.7   | 6.74 - 20.5  | 5.0 - 12.2    | 4.6 - 9.0     | 2.8 - 4.7     | 2.1 - 3.1     | 1.2 - 1.5     |
| Numerical Aperture             | 0.006 - 0.028 | 0.051 - 0.02 | 0.088 - 0.036 | 0.083 - 0.049 | 0.136 - 0.099 | 0.2 - 0.156   | 0.204 - 0.172 |
| Working Distance (mm)          | 675 - 3000    | 370 - 946    | 215 - 530     | 228 - 388     | 140 - 192     | 95 - 122      | 54 - 64       |
| Size (Dia. x L) (mm)           | 58 x 53       | 58 x 53      | 58 x 65       | 58 x 53       | 58 x 41       | 58 x 68       | 48 x 54.7     |

\*NWE Objective will focus to infinity.

