

TECHSPEC® 70 mm Goniometer, englisch, 180 mm Radius



70mm, 180mm Radius, English Goniometer

Produkt #66-534

KONTAKT

-

1

+

€815<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-2      | €815,00 stückpreis              |
| Stk. 3+       | €713,70 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

| Produktdetails |                           |
|----------------|---------------------------|
| English        | Typ:                      |
| 5              | Auflösung (Bogenminuten): |

| Physikalische und mechanische Eigenschaften |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Goniometer                                  | Art der Bewegung: |

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| 70 x 70         | Bühnengröße (mm):              |
| ±8              | Verstellweg (°):               |
| Aluminium Stage | Aufbau:                        |
| 0.5             | Steigung der Leitspindel (mm): |
| 6               | Belastbarkeit (kg):            |
| 180             | Radius R (mm):                 |
| 2.75 x 2.75     | Bühnengröße (Zoll):            |
| 0.3             | Gewicht (kg):                  |

## Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Lead Screw

## Gewinde & Montage

(9) ~~1/4~~20, (4) 6-32, (8) 2-56

## Konformität mit Standards

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Konform  | RoHS 2015:              |
| Anzeigen | Konformitätszertifikat: |
| Konform  | REACH 241:              |

## Produktdetails


70mm and 125mm stages mount directly and do not require bottom adapter plates.

- Metrische und englische Lochmuster erhältlich
- Vernier-Skala für präzise Winkelbestimmung
- Kombinierbar für Verkipfung in zwei Achsen
- Mechanisch kompatibel mit unseren **TECHSPEC® Bühnen**

Goniometer ermöglichen eine präzise Winkelausrichtung von Objekten zu einem festen Punkt oberhalb der Mitte der Aufbaufäche. Über die Goniometer können optische Komponenten verkippt und Laser oder Umlenkspiegel in Anwendungen mit Strahlumlenkung präzise ausgerichtet werden. Die neuen TECHSPEC® Goniometer sind quadratisch in drei verschiedenen Größen mit 30 mm bis 70 mm Seitenlänge erhältlich. Wir bieten jede Größe mit verschiedenen Radien an, damit die Bühnen einfach zu zweiachsigen Aufbauten kombiniert werden können. Wenn Sie bei Bühnen einer Größe die Bühne mit kleinerem Radius auf die Bühne mit größerem Radius montieren, erreichen Sie eine zweiachsige Bewegung um einen gemeinsamen Punkt.

Jede Goniometer-Bühne bietet eine präzise Bewegung entlang einer Schwalbenschwanzschiene und eine Feineinstellung für hochauflösende Messungen und Wiederholbarkeit der Einstellungen. Die Bühnen können über eine Feststellschraube fixiert werden. Die 30 mm und 40 mm Goniometer-Bühnen sind aus haltbarem, schwarz lackiertem Messing und die 70 mm Goniometer-Bühnen aus schwarz eloxiertem Aluminium hergestellt. Eine [untere Adapterplatte](#) wird separat verkauft und für die Befestigung der 30 mm und 40 mm Bühnen auf einer Montageplatte benötigt (70 mm Bühnen können direkt auf der Platte befestigt werden).

## Technische Informationen



### 70mm Goniometers

