

**TECHSPEC® Strahlteilerplatte für VIS, 75 x 75 mm, 70R/30T**



Visible and NIR Plate Beamsplitters

Produkt **#48-908** **16 In Stock**

- 1 + €372.<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-5      | €372,00 stückpreis              |
| Stk. 6-25     | €291,00 stückpreis              |
| Stk. 26-99    | €269,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

**Hinweis:**  
Beamsplitter-coated side is marked with a black dot

**Typ:**  
Standard Beamsplitter

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

Freie Apertur (%):

>85

Plate **Aufbau:**

75.0 x 75.0 +0.0/-0.25 **Größe (mm):**

Cut with 0.25mm maximum edge chip **Kanten:**

≤3 **Parallelität (Bogenminuten):**

3.00 ±0.25 **Dicke (mm):**

## Optische Eigenschaften

45 **Einfallswinkel (°):**

**Beschichtungsspezifikation:**  
Surface 1: 70/30 ±5% @ 550nm, ±10% @ 400 - 700nm  
Surface 2: AR R<sub>avg</sub> ≤1%, R<sub>abs</sub> ≤2% @ 400 - 700nm

70/30 **Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):**

**Substrat:**   
N-BK7

1λ per inch **Oberflächenebenheit (P-V):**

60-40 **Oberflächenqualität:**

400 - 700 **Wellenlängenbereich (nm):**

## Konformität mit Standards

**Konform** **RoHS 2015:**

**Anzeigen** **Konformitätszertifikat:**

**Konform** **Reach 247:**

## Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

## Produktdetails

- Viele Strahlteilverhältnisse erhältlich
- Beschichtungen für VIS und NIR
- Antireflexbeschichtung auf Rückseite
- [Strahlteilerplatte mit C-Mount-Halterung](#) ebenfalls erhältlich


Unsere TECHSPEC® Strahlteilerplatten für VIS und NIR sind ideal für [Bildgebungssysteme](#) sowie für die Kombination von [Laserstrahlen](#) niedriger Leistung geeignet und bestehen aus poliertem, optischem Glas mit minimaler Substratdicke. Unsere gering absorbierenden Strahlteilerbeschichtungen erlauben eine maximale Transmission, minimieren Geisterbilder und verursachen einen sehr viel geringeren Energieverlust als Metallbeschichtungen. Die Rückseiten sind antireflexbeschichtet und reduzieren so die Rückreflexionen für den jeweiligen Spektralbereich auf <1%.

**Hinweis:** Aufgrund von Problemen in der Lieferkette werden unsere Kits evtl. in einer Alternativerpackung und nicht in einer Holzbox ausgeliefert. Bei Fragen können Sie uns gerne [kontaktieren](#).

## Technische Informationen



**VIS AR Back-Surface  
Coating Performance at 45 Degrees**



## Kompatible Halterungen

---