

Wasserdichte Hintergrundbeleuchtung UltraSeal, 8“ x 4“, grün 520 nm

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights

Produkt **#18-616** AUSVERKAUF **1 In Stock**

-

1

+

€1.560¹⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.560,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
BL245-0804520IC	Modellnummer:
50000	Lebensdauer der LED (Stunden):
LED Illuminator	Beleuchtungsart:
Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available	

Advanced Illumination	Hersteller:
Backlight	Gehäusegeometrie:
Constant	Betriebsmodus:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

223.8 x 122.2 x 24.0	Größe (mm):
635	Gewicht (g):
8 x 4	Aktive Fläche (Zoll):

Optische Eigenschaften

Green	Farbe:
520	Wellenlänge (nm):

Elektronische Spezifikationen

0.96A	Minimaler Eingangsstrom:
-------	--------------------------

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Flying Leads	Stecker:
24V	Eingangsspannung (V):

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately.
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

Umwelt & Haltbarkeit

0 - 60	Betriebstemperatur (°C):
IP69K	Schutzart:

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	Reach 233:

Produktdetails

- Schutzart IP69K für extrem nasse Umgebungen
 - Edelstahlgehäuse
 - Beleuchtung mit Intensität bis 15.000 Lux
 - Manuelle Intensitätsregelung ([#89-555](#)) empfohlen (optional)
- Die Advanced Illumination UltraSeal wasserdichten Hintergrundbeleuchtungen bieten eine intensive, direkte Beleuchtung bis zu 15.000 Lux bei maximalem Schutz vor extremen Umgebungseinflüssen. Die Hintergrundbeleuchtungen nach Schutzart IP69K haben eine spaltfreie Oberfläche, die Nässe bei hohen Temperaturen und Materialablagerungen standhält. Der Edelstahl 316 ist FDA-konform und somit eine geeignete Option für Lebensmittel- oder pharmazeutische Inspektionsumgebungen. Die Advanced Illumination UltraSeal wasserdichten Hintergrundbeleuchtungen sind ideal für hygienische und aseptische Fertigungsanwendungen, wie z. B. längeres Eintauchen in Flüssigkeiten und Hochdruckdampfreinigung, wie sie in der Lebensmittel- und Getränkeinspektion und -verarbeitung üblich sind.
- Bitte beachten Sie:** Es wird das 24 V Netzteil [#66-855](#) benötigt. Es wird die manuelle Intensitätssteuerung [#89-555](#) empfohlen, sie wird separat verkauft.