

TECHSPEC® Kit dichroitische Kurzpassfilter, 800-1200 nm, 25,2 x 35,6 mm (9 Filter)



Produkt #15-111 KONTAKT

- 1 + **€1.325,00**

+ WARENKORB

|           |
|-----------|
| Stk. 1+   |
| €1.325,00 |

|                                 |
|---------------------------------|
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

|                 |
|-----------------|
| Downloadbereich |
|-----------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Größe (mm):</b><br>25.2 x 35.6                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mitgelieferte Filter:</b><br>Cut-off Wavelengths: <a href="#">800nm</a> , <a href="#">850nm</a> , <a href="#">900nm</a> , <a href="#">950nm</a> , <a href="#">1000nm</a> , <a href="#">1050nm</a> , <a href="#">1100nm</a> , <a href="#">1150nm</a> , <a href="#">1200nm</a> |
| <b>Länge (mm):</b><br>35.60                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Typ:</b><br>Shortpass Filter                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Breite (mm):</b><br>25.20                                                                                                                                                                 |
| <b>Anzahl an Filtern:</b><br>9                                                                                                                                                               |
| <b>Resistenz Umwelteinflüsse:</b><br>Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6<br>Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7                                                         |
| <b>Resistenz mechanische Einflüsse:</b><br>Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12<br>Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11<br>Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2 |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |

---