

TECHSPEC[®] Kugellinse aus N-BK7, 8 mm Durchmesser



TECHSPEC[®] N-BK7 Ball Lenses

Produkt **#32-747** 20+ In Stock

-

1

+

€51⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€51,00 stückpreis
Stk. 11-25	€46,00 stückpreis
Stk. 26-49	€43,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Ball Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

8.00

Durchmesser (mm):

Toleranz Durchmesser (µm):

±5.0	
Optische Eigenschaften	
N-BK7	Substrat: ☐
Uncoated	Beschichtung:
350 - 2200	Wellenlängenbereich (nm):
1.517	Brechungsindex (n _d):
0.625	Sphärizität (µm):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Zur Fasereinkopplung und Lichtkollimierung
 - Ideale Rohlinge für Asphären
 - Verschiedene Größen erhältlich
 - [Halbkugellinsen aus N-BK7](#) sind ebenfalls erhältlich
- TECHSPEC® Kugellinsen aus N-BK7 sind Kugeln aus Glas, die häufig in Faseroptikanwendungen verwendet werden. Kugellinsen sind ideal zur Lichtkollimierung oder Fasereinkopplung geeignet.
- Bitte beachten Sie:** "Sphärizität" ist die Abweichung der Kugel von der perfekten Sphäre.

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Kompatible Halterungen