

TECHSPEC® Telezentrisches CompactTL™ Objektiv, 8X, 65 mm Arbeitsabstand, In-Line



65mm WD, 8X, In-Line Version (Left) and MS Version (Right)



Produkt #67-317 **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €1.130⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.130,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

CompactTL™ Series **Product Family:**

Edmund Optics® **Hersteller:**

Telecentric Lens **Typ:**

Passende Lichtleiter/Beleuchtungsquellen:
1/4" (0.312") and 1/8" (0.187")

In-Line Illumination **Beleuchtungsart:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fixed **Blende:**

103.74 **Länge (mm):**

103.74 **Länge ohne Gewinde (mm):**

18.00 **Max. Durchmesser (mm):**

66 **Gewicht (g):**

Optische Eigenschaften

1.1mm **Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:**

0.8mm **Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:**

0.6mm **Horizontales Bildfeld, 1/3" Sensor:**

11.00 **Max. Bildkreis (mm):**

0.088 **Numerische Apertur NA, Objektseite:**

±1 **Toleranz Arbeitsabstand (mm):**

7 (5) **Anzahl Elemente (Gruppen):**

0.102 **Typische Telezentrie @ 588 nm (°):**

0.1449 **Typische Verzeichnung @ 588 nm (%):**

8X **Vergrößerung PMAG:**

8.00 **Vergrößerung des telezentrischen Objektivs:**

65 **Arbeitsabstand (mm):**

1.1 x 0.8 **Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):**

f/45 **Blende (f/#):**

M4 MgF₂ **Beschichtung:**

±0.03mm (20% @ 20 lp/mm) **Tiefenschärfe (mm):**

8X **Vergrößerung:**

VIS **Wellenlängenbereich:**

Sensor

2/3" **Max. Sensorgröße:**

4.50 **Pixel Size (µm):**

Gewinde & Montage

M25.5 x 0.50 (Female) **Filtergewinde:**

[#88-212 \(Required\)](#) **Filtergewindeadapter:**

M16 x 0.5 (Female) **Frontgewinde:**

C-Mount **Mount:**

Konformität mit Standards


[Konform](#) **RoHS 2015:**

Produktdetails


- Telezentrische Objektiv mit C-Mount für 2/3" Sensoren
- Für Sensoren mit bis zu 2,3 Megapixeln und 4,5 µm Pixelgröße
- Kleine telezentrische Objektiv mit koaxialem Beleuchtungseingang

Die telezentrischen TECHSPEC® CompactTL® Objektiv wurden für Anwendungen entwickelt, bei denen aufgrund des geringen Platzes ultrakompakte Objektiv benötigt werden. Diese Objektiv sind für 2/3 Zoll Sensoren geeignet und erhältlich für diverse Arbeitsabstände und Vergrößerungen. Vom Einzelgerät bis zum Einsatz in Serienprodukten bieten diese Objektiv ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Telezentrische TECHSPEC® CompactTL® Objektiv eignen sich perfekt zur Integration in Prüfsysteme, da sie eine ausgezeichnete Telezentrität und geringe Verzerrung aufweisen. Die Objektiv können ideal in Fabriken und Montagelinien integriert werden, da sich die feststehende Blende und der feste Fokus nicht von allein verstellen können.


Technische Informationen




#67-317, 8X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot




#67-317, 8X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot



#67-317, 8X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot



#67-317, 8X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f45



#67-317, 8X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 65mm Working Distance, f45