

9,5mm Durchmesser, Laserdiodenhalterung



Laser Mounting Clamp, #37-143



Produkt **#53-261** **4 In Stock**

-

1

+

€109^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€109,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Micro Mniature VLM™

Kompatible Diodenmodule:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Black Delrin®, clamos, Brass Alloy Ball

Aufbau:

Drehbereich (°):

±15	
	Durchmesser passender Laser (mm):
9.5	

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Kompatibel mit diversen Laserdiodenmodulen
- Mehrere Montageoptionen
- Kompatible Durchmesser zwischen 9,5 – 25,4 mm

Die Laserdiodenhalterungen sind für Laserdioden aller Größen erhältlich, die Edmund Optics® liefert. Sie eignen sich ideal zur Montage eines Diodenlasers auf optischen Bänken oder Montageplatten. Angeboten werden feste Halterungen ohne Einstellmöglichkeit und Halterungen mit Kipp- und Neigeeinstellung zur leichteren Ausrichtung. Die Laserdiodenhalterungen dienen zugleich als Wärmesenke und führen die durch die Laser erzeugte Wärme effektiv ab. Alle Halterungsoptionen werden mit dem notwendigen Befestigungszubehör geliefert.

Bitte beachten Sie: Detailliertere technische Angaben finden Sie unter den einzelnen Bestellnummern. Wenden Sie sich an unseren technischen Support, wenn Sie Hilfe bei der Auswahl geeigneter Halterungen für Ihren Laser brauchen.

Technische Informationen

