

# Watec Wat 221S2 Farbkamera



Produkt #58-015 **KONTAKT**

-

1

+

€587<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €587,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

## SPEZIFIKATIONEN

### Produktdetails

Color Camera

Typ:

Modellnummer:

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| WAT 221S2                                       |                           |
| Watec                                           | Hersteller:               |
| Color                                           | Spektrum:                 |
| Physikalische und mechanische Eigenschaften     |                           |
| 63.5 x 43.5 x 44                                | Größe (mm):               |
| 160.00                                          | Gewicht (g):              |
| Sensor                                          |                           |
| 1/2"                                            | Sensorformat:             |
| 0.40                                            | Auflösung (Megapixel):    |
| 752 x 582                                       | Pixel (h x v):            |
| 6.4 x 4.8                                       | Sensorfläche, h x v (mm): |
| Interlaced CCD                                  | Sensor:                   |
| 1/60 - 1/10,000s., On/Off                       | Belichtungszeit:          |
| PAL                                             | Signal:                   |
| Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle |                           |
| Analog                                          | Schnittstelle:            |
| BNC                                             | Stecker:                  |
| Internal                                        | Synchronisation:          |
| 12 VDC                                          | Spannungsversorgung:      |
| Gewinde & Montage                               |                           |
| C/CS-Mount                                      | Mount:                    |
| 1/4-20 TPI                                      | Gewinde:                  |
| Umwelt & Haltbarkeit                            |                           |
| -10 to +40                                      | Betriebstemperatur (°C):  |
| Konformität mit Standards                       |                           |
| Anzeigen                                        | Konformitätszertifikat:   |

## PRODUKTDDETAILS

- Verschiedene Funktionen
- Hohe Empfindlichkeit
- Simultane Ausgänge für Composite- & Y/C-Signale