

[Alle 127 Produkte der Produktfamilie](#)

# Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-511c, 1/1,8", 5,1 MP, S-Mount, 90°, Farbe

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



+2

Produkt **#19-576** [KONTAKT](#)

[Ähnliche Kameras](#)

-

1

+

€690<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €690,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

**Bitte beachten Sie:** Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

| Downloadbereich |
|-----------------|
|-----------------|

| Spektrum: |
|-----------|
| Color     |

| Produktdetails |
|----------------|
|----------------|

| Typ:         |
|--------------|
| Color Camera |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1800 U-511c        | Modellnummer: |
| Allied Vision      | Hersteller:   |
| Alvium Right Angle | Kamerareihe:  |

Physikalische und mechanische Eigenschaften

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| 33 x 32 x 29 (includes connectors and lens mount) | Größe (mm):  |
| 70                                                | Gewicht (g): |

|      |          |
|------|----------|
| Full | Gehäuse: |
|------|----------|

Sensor

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 256KB  | Bufferspeicher: |
| 1/1.8" | Sensorformat:   |

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 5.10  | Auflösung (Megapixel): |
| 66.00 | Bildrate (fps):        |

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 2,464 x 2,064 | Pixel (h x v):          |
| 2.74 x 2.74   | Pixelgröße, h x v (µm): |

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 6.8 x 5.7   | Sensorfläche, h x v (mm): |
| Sony IMX547 | Sensortyp:                |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Progressive Scan CMOS | Sensor:        |
| Global                | Verschlusstyp: |

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| 8/10/12 Bit                                      | Pixeltiefe:      |
| 164µs - 10s @ 450 MBps<br>163µs - 10s @ 200 MBps | Belichtungszeit: |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Not Specified             | Dynamikbereich (dB):       |
| USB3 Vision v1.0, GenICam | Bildverarbeitungsstandard: |

Elektronische Spezifikationen

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 3.2 | Energieverbrauch (W): |
|-----|-----------------------|

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| USB 3.1 Gen 1          | Schnittstelle: |
| USB 3.1 Gen 1, Micro-B | Stecker:       |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Power over USB or via GPIO | Stromversorgung: |
| 4 Programmable TTL GPIOs   | GPIOs:           |

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger | Synchronisation:              |
| Back Panel (Right Angle)                    | Orientierung des Anschlusses: |

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 7-pin JST | GPIO-Steckertyp: |
|-----------|------------------|

Gewinde & Montage

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| S-Mount (M12 x 0.5)                                             | Mount:   |
| 1/4-20 and M6 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#14-156</a> | Gewinde: |

Umwelt & Haltbarkeit

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| +5 to +65 | Betriebstemperatur (°C): |
|-----------|--------------------------|

|                           |                         |                           |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| -10 to +70                |                         | Lagerungstemperatur (°C): |
| Konformität mit Standards |                         |                           |
| Konform                   | RoHS 2015:              |                           |
| Anzeigen                  | Konformitätszertifikat: |                           |
| Konform                   | Reach 240:              |                           |

## Produktdetails

- USB-Anschluss im rechten Winkel zu Objektiv
- Kompaktes, kostengünstiges Design für Bildverarbeitung und Embedded-Anwendungen
- ALVIUM® System on Chip (SoC) mit On-Board-Bildverarbeitungsfunktion
- Ebenfalls verfügbar sind [Allied Vision Alvium Kameras](#)

Allied Vision Alvium Kameras mit USB 3.1 und Anschluss unter 90° arbeiten mit der Technologie ALVIUM® System on Chip (SoC) und besitzen einen USB-Anschluss im rechten Winkel zum Objektiv. Sie haben ein leichtes und kleines Gehäuse und bieten eine umfangreiche Bildverarbeitungsbibliothek für die Bildkorrektur in der Kamera sowie eine Bildvorverarbeitung zur Entlastung von Computer und Prozessor und können einfach in Systeme integriert werden. Zusätzlich zu den Smart-Kamera-Funktionen sorgt die einzigartige SoC-Technologie für geringen Stromverbrauch und einfache Integration. Dies macht die Kameras ideal für die nächste Generation der industriellen Bildverarbeitung, Robotik und eingebettete Vision-Systeme. Die Kameras verwenden eine Vielzahl der beliebtesten Sony Pregius und On Semi CMOS-Sensoren mit hoher Bildqualität, schneller Bildrate und USB3 Vision Schnittstelle. Die aktiv ausgerichtete Objektivhalterung minimiert Inkonsistenz und Variationen. Allied Vision Alvium Kameras mit USB 3.1 und Anschluss unter 90° haben einen USB-Anschluss mit rechtem Winkel zum Objektiv und sind als Monochrom-, Farb- oder NIR-Versionen mit C-, CS- oder S-Mount verfügbar. Die geschlossenen Gehäuse sind am besten für Prototypen, Entwicklung und Endverbraucher geeignet. Offene Gehäuse und Platinen-Versionen besitzen keine Wärmesenke für den freiliegenden Bildsensor, um Platz zu sparen und die Systemintegration zu vereinfachen. Dies macht sie ideal für OEM-Embedded-Anwendungen.

**Bitte beachten Sie:** Platinen-Versionen haben keine Halterung für Objektive.