

# Basler ace2 5GigE-Farbkamera a2A2840-67g5cBAS

Mehr Produkte von [Basler](#)



Basler ace2 GigE Cameras (Front)



Produkt **#28-598** **1 In Stock**

-

1

+

€1.700<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €1.700,00 stückpreis            |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Color            | Spektrum:     |
| Produktdetails   |               |
| Color Camera     | Typ:          |
| a2A2840-67g5cBAS | Modellnummer: |

|                                                                                            |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Basler                                                                                     | Hersteller:                   |
| ace2                                                                                       | Kamerareihe:                  |
| Physikalische und mechanische Eigenschaften                                                |                               |
| 55.5 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)                                        | Größe (mm):                   |
| 100                                                                                        | Gewicht (g):                  |
| Full                                                                                       | Gehäuse:                      |
| Sensor                                                                                     |                               |
| Not Specified                                                                              | Bufferspeicher:               |
| 2/3"                                                                                       | Sensorformat:                 |
| 8.00                                                                                       | Auflösung (Megapixel):        |
| 67.00                                                                                      | Bildrate (fps):               |
| 2,840 x 2,840                                                                              | Pixel (h x v):                |
| 2.74 x 2.74                                                                                | Pixelgröße, h x v (µm):       |
| 7.8 x 7.8                                                                                  | Sensorfläche, h x v (mm):     |
| Sony IMX546                                                                                | Sensortyp:                    |
| Progressive Scan CMOS                                                                      | Sensor:                       |
| Global                                                                                     | Verschlusstyp:                |
| 8/10/12 Bit                                                                                | Pixeltiefe:                   |
| Freely Programmable                                                                        | Belichtungszeit:              |
| Not Specified                                                                              | Dynamikbereich (dB):          |
| GigE Vision V2, GenICam                                                                    | Bildverarbeitungsstandard:    |
| Elektronische Spezifikationen                                                              |                               |
| 5.3                                                                                        | Energieverbrauch (W):         |
| Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle                                            |                               |
| 5GigE                                                                                      | Schnittstelle:                |
| 5GigE, RJ45 with Screw Locks                                                               | Stecker:                      |
| Power Supply Required and Sold Separately<br>Powered via GPIO with <a href="#">#16-644</a> | Stromversorgung:              |
| 1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines                              | GPIOs:                        |
| Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run                                     | Synchronisation:              |
| Back Panel                                                                                 | Orientierung des Anschlusses: |
| 6-pin MB                                                                                   | GPIO-Steckertyp:              |
| Gewinde & Montage                                                                          |                               |
| C-Mount                                                                                    | Mount:                        |
| ¼-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#16-641</a>                                     | Gewinde:                      |
| Umwelt & Haltbarkeit                                                                       |                               |
| -10 to +50                                                                                 | Betriebstemperatur (°C):      |
|                                                                                            | Lagerungstemperatur (°C):     |


|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| -20 to +80                |                         |
| Konformität mit Standards |                         |
| Konform                   | RoHS 2015:              |
| Anzeigen                  | Konformitätszertifikat: |
| Konform                   | Reach 235:              |

## Produktdetails


- SONY Pregius S Sensoren mit bis zu 24 MP
- Bewährtes, kompaktes Gehäuse (29 x 29 mm)
- Leistungsstarkes Computer-Vision-Feature mit optionalem Beyond-Feature
- [Basler ace2 USB 3.0 Kameras](#) sind ebenfalls verfügbar

Basler ace2 GigE- / 5GigE-Kameras sind in zwei Versionen verfügbar, die ein optimiertes Hardware-Design, ein bewährtes, kompaktes Gehäuse und CMOS-Sensoren von Sony wie 2<sup>nd</sup>-Gen Pregius, 3<sup>rd</sup>-Gen STARVIS oder den neusten 4<sup>th</sup>-Gen Pregius S mit exzellenter Bildqualität nach dem neuesten Stand der Technik bieten. Die zweite Generation der ace-Kameras beinhaltet alle Komponenten der ersten Generation und kombiniert sie mit neuen Funktionen wie einer Status-LED, einem abnehmbaren IR-Sperrfilter und einer robusten MB-Verbindung. Die Basisversion der Basler ace2 GigE- / 5GigE-Kamera bietet ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis mit dem leistungsstarken Computer-Vision-Feature, während die Pro-Version Beyond-Features wie Pixel-Beyond und Compression-Beyond bietet, um die Leistung zu maximieren und anspruchsvollste Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Diese Kameras werden inklusive bewährter Basler Pylon SDK-Software und Treiber geliefert und sind kompatibel zu GenICam-Standards (GigE Vision 2.0), sodass sie eine schnelle und kostengünstige Lösung für die Software-Integration bieten. Basler ace2 Kameras sind sowohl mit GigE-, 5GigE- als auch USB3-Schnittstelle verfügbar und ideal für einen großen Bereich von Anwendungen wie Fabrikautomatisierung und Industrieroboter geeignet.


## Technische Informationen




IMX676 Sensor QE Curve




IMX900 Sensor QE Curve




GMAX2505 Sensor QE Curve




IMX546 Sensor QE Curve




IMX545 Sensor QE Curve




GMAX2509 Sensor QE Curve



GMAX2518 Sensor QE Curve



IMX547 Sensor QE Curve



E2525A Sensor QE Curve