

Basler ace acA1300-60gm GigE-Kamera, monochrom

Mehr Produkte von [Basler](#)



Basler ace GigE Cameras



Produkt #88-327 [KONTAKT](#)

[Ähnliche Kameras](#)

⊖ 1 ⊕ €530⁰⁰

[+ WARENKORB](#)

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€530,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Monochrome

Spektrum:

Produktdetails

Monochrome Camera

Typ:

acA1300-60gm **Modellnummer:**

Basler **Hersteller:**

ace **Kamerareihe:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount) **Größe (mm):**

90 **Gewicht (g):**

Full **Gehäuse:**

Sensor

1/1.8" **Sensorformat:**

1.30 **Auflösung (Megapixel):**

60.00 **Bildrate (fps):**

1,280 x 1,024 **Pixel (h x v):**

5.3 x 5.3 **Pixelgröße, h x v (µm):**

6.78 x 5.43 **Sensorfläche, h x v (mm):**

e2v EV76C560 **Sensortyp:**

Progressive Scan CMOS **Sensor:**

Global and Rolling **Verschlusstyp:**

12 bit **Pixeltiefe:**

Freely Programmable **Belichtungszeit:**

51.7 **Dynamikbereich (dB):**

GigE Vision **Bildverarbeitungsstandard:**

Elektronische Spezifikationen

2.0 (12VDC External Power Supply)
2.6 (PoE) **Energieverbrauch (W):**

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

GigE (PoE) **Schnittstelle:**

GigE, RJ45 with Screw Locks **Stecker:**

Power Supply Required and Sold Separately.
USA: [#68-466](#)
Europe: [#68-466](#)
Japan: [#68-466](#)
Korea: [#68-466](#)
China: [#68-466](#) **Stromversorgung:**

1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line **GPIOs:**

Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run **Synchronisation:**

Back Panel **Orientierung des Anschlusses:**

6-pin Hirose (HR10) **GPIO-Steckertyp:**

Software Driver: Windows, Linux - 32 and 64 bit **Betriebssystem:**

Gewinde & Montage

C-Mount **Mount:**

Gewinde:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#88-517](#)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +50

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +80

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 253:
[Contains SVHC\(s\)](#)


Produktdetails

- Perfekter Ersatz für Analogkameras
- Sehr kleine Abmessung
- Power over Ethernet (PoE)
- Pylon-Treiber von Basler inkl.

Ein ideales Upgrade für Analogkamera-Benutzer. Die Basler ace GigE-Kamera ist eine kostengünstige Gigabit-Ethernet-Kamera. Aufgrund der kleinen Abmessungen (29 x 29 mm, vergleichbar mit Analogkameras), kann die ace als direkter Ersatz in einem bereits existierenden System verwendet werden oder ist eine exzellente Auswahl für ein neues Projekt. Power over Ethernet (PoE) ermöglicht einen Einsatz der Basler ace Kameras mit großer Kabellänge – ideal für den Einsatz in Fabrikhallen. Die industriebewährte Basler Pylon SDK-Software und Treiber werden mit allen Kameras mitgeliefert.

Bitte beachten Sie: GigE-Kabel und Stromversorgung (wenn PoE nicht genutzt wird) werden benötigt. Objektiv der UC-Serie ([#33-300](#)) nicht inklusive.

Technische Informationen



MT9P031 Sensor QE Curve