

Basler ace acA2500-14gm GigE-Kamera, monochrom, CS-Mount (Rezertifiziert 05-P)

Mehr Produkte von [Basler](#)



Basler ace GigE Cameras



Produkt **#74-916-RCD-05P** REZERTIFIZIERT **1 In Stock**

-

1

+

€410⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€410,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Monochrome

Spektrum:

Produktdetails

Monochrome Camera

Typ:

acA2500-14gm

Modellnummer:

Basler	Hersteller:
ace	Kamerareihe:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
42 mm x 29 mm x 29 mm	Größe (mm):
90	Gewicht (g):
Full	Gehäuse:
Sensor	
1/2.5"	Sensorformat:
5.00	Auflösung (Megapixel):
14.00	Bildrate (fps):
2,592 x 1,944	Pixel (h x v):
2.2 x 2.2	Pixelgröße, h x v (µm):
5.7 x 4.28	Sensorfläche, h x v (mm):
MT9P031	Sensortyp:
Progressive Scan CMOS	Sensor:
Rolling	Verschlusstyp:
12 bit	Pixeltiefe:
hardware trigger & freely programmable	Belichtungszeit:
60.3 dB	Dynamikbereich (dB):
GigE Vision, GenICam	Bildverarbeitungsstandard:
Elektronische Spezifikationen	
2.7 W	Energieverbrauch (W):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
GigE	Schnittstelle:
GigE, RJ45 with Screw Locks	Stecker:
PoE or 12 VDC	Stromversorgung:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines	GPIOs:
Hardware Trigger (GPIO), Ethernet connection, or Free Run	Synchronisation:
Back Panel	Orientierung des Anschlusses:
M8 6-pin	GPIO-Steckertyp:
Gewinde & Montage	
CS-Mount	Mount:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517	Gewinde:
Umwelt & Haltbarkeit	
0 °C - 50 °C	Betriebstemperatur (°C):
Konformität mit Standards	
	Konformitätszertifikat:


Produktdetails

- Perfekter Ersatz für Analogkameras
- Sehr kleine Abmessung
- Power over Ethernet (PoE)
- Pylon-Treiber von Basler inkl.

Ein ideales Upgrade für Analogkamera-Benutzer. Die Basler ace GigE-Kamera ist eine kostengünstige Gigabit-Ethernet-Kamera. Aufgrund der kleinen Abmessungen (29 x 29 mm, vergleichbar mit Analogkameras), kann die ace als direkter Ersatz in einem bereits existierenden System verwendet werden oder ist eine exzellente Auswahl für ein neues Projekt. Power over Ethernet (PoE) ermöglicht einen Einsatz der Basler ace Kameras mit großer Kabellänge – ideal für den Einsatz in Fabrikhallen. Die industriebewährte Basler Pylon SDK-Software und Treiber werden mit allen Kameras mitgeliefert.

Bitte beachten Sie: GigE-Kabel und Stromversorgung (wenn PoE nicht genutzt wird) werden benötigt. Objektiv der UC-Serie ([#33-300](#)) nicht inklusive.

Technische Informationen



MT9P031 Sensor QE Curve