


Basler ace acA3800-10gm GigE Kamera, monochrom

Mehr Produkte von [Basler](#)



Basler ace GigE Cameras



Produkt **#89-978** AUSVERKAUF KONTAKT

-

1

+

€645⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€645,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails	
acA3800-10gm	Modellnummer:
Monochrome Camera	Typ:

ace	Kamerareihe:
Basler	Hersteller:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)	Größe (mm):
90	Gewicht (g):
Full	Gehäuse:
Sensor	
10.0000000000	Bildrate (fps):
ON Semi MT9J003	Sensortyp:
1.67 x 1.67	Pixelgröße, h x v (µm):
3,856 x 2,764	Pixel (h x v):
6.44 x 4.62	Sensorfläche, h x v (mm):
12 bit	Pixeltiefe:
Rolling	Verschlusstyp:
Progressive Scan CMOS	Sensor:
Freely Programmable	Belichtungszeit:
1/2.3"	Sensorformat:
54.0	Dynamikbereich (dB):
10.6000000000	Auflösung (Megapixel):
GigE Vision	Bildverarbeitungsstandard:
Elektronische Spezifikationen	
3.3 (12VDC External Power Supply) 3.7 (PoE)	Energieverbrauch (W):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
GigE, RJ45 with Screw Locks	Stecker:
Power Supply Required and Sold Separately: USA: #68-466 Europe: #68-466 Japan: #68-466 Korea: #68-466 China: #68-466	Stromversorgung:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run	Synchronisation:
GigE (PoE)	Schnittstelle:
Software Driver: Windows, Linux - 32 and 64 bit	Betriebssystem:
Back Panel	Orientierung des Anschlusses:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line	GPIOs:
6-pin Hirose (HR10)	GPIO-Steckertyp:
Gewinde & Montage	
C-Mount	Mount:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517	Gewinde:
Umwelt & Haltbarkeit	

0 to +50	Betriebstemperatur (°C):
-20 to +80	Lagerungstemperatur (°C):


Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 219:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Perfekter Ersatz für Analogkameras
 - Sehr kleine Abmessung
 - Power over Ethernet (PoE)
 - Pylon-Treiber von Basler inkl.
- Ein ideales Upgrade für Analogkamera-Benutzer. Die Basler ace GigE-Kamera ist eine kostengünstige Gigabit-Ethernet-Kamera. Aufgrund der kleinen Abmessungen (29 x 29 mm, vergleichbar mit Analogkameras), kann die ace als direkter Ersatz in einem bereits existierenden System verwendet werden oder ist eine exzellente Auswahl für ein neues Projekt. Power over Ethernet (PoE) ermöglicht einen Einsatz der Basler ace Kameras mit großer Kabellänge – ideal für den Einsatz in Fabrikhallen. Die industriebewährte Basler Pylon SDK-Software und Treiber werden mit allen Kameras mitgeliefert.
- Bitte beachten Sie:** GigE-Kabel und Stromversorgung (wenn PoE nicht genutzt wird) werden benötigt. Objektiv der UC-Serie (**#33-300**) nicht inklusive.

Technische Informationen



MT9P031 Sensor QE Curve