

☐ Alle 20 Produkte der Produktfamilie

Mehr Produkte von [Teledyne FLIR](#)



Teledyne FLIR IIS Blackfly® GigE Cameras (Front)



Produkt #34-511 3 In Stock

## □ Ähnliche Kameras

☐ - 1 ☒ + €585<sup>,00</sup>

**+ WARENKORB**

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €585,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

**Bitte beachten Sie:** Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Monochrome

**Spektrum:**

## Produktdetails

**Typ:**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Monochrome Camera |               |
| BFLY-PGE-31S4M-C  | Modellnummer: |
| FLIR              | Hersteller:   |
| Blackfly®         | Kamerareihe:  |

Physikalische und mechanische Eigenschaften

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| 29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount) | Größe (mm):  |
| 36                                                | Gewicht (g): |
| Full                                              | Gehäuse:     |

Sensor

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 16MB                  | Bufferspeicher:            |
| 1/1.8"                | Sensorformat:              |
| 3.20                  | Auflösung (Megapixel):     |
| 35.00                 | Bildrate (fps):            |
| 2,048 x 1,536         | Pixel (h x v):             |
| 3.45 x 3.45           | Pixelgröße, h x v (µm):    |
| 7.07 x 5.3            | Sensorfläche, h x v (mm):  |
| Sony IMX265           | Sensortyp:                 |
| Progressive Scan CMOS | Sensor:                    |
| Global                | Verschlusstyp:             |
| 12 bit                | Pixeltiefe:                |
| 18µs - 11.9s          | Belichtungszeit:           |
| 71.31                 | Dynamikbereich (dB):       |
| GigE VSION v1.2       | Bildverarbeitungsstandard: |

Elektronische Spezifikationen

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 2.5 | Energieverbrauch (W): |
|-----|-----------------------|

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

|                                                                                                                                                                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| GigE (PoE)                                                                                                                                                                                                | Schnittstelle:                |
| GigE, RJ45 with Screw Locks                                                                                                                                                                               | Stecker:                      |
| Power Supply Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#88-063</a><br>Europe: <a href="#">#88-063</a><br>Japan: <a href="#">#88-063</a><br>Korea: Not Available<br>China: <a href="#">#88-063</a> | Stromversorgung:              |
| 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output                                                                                                                                                             | GPIOs:                        |
| Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger                                                                                                                                                               | Synchronisation:              |
| Back Panel                                                                                                                                                                                                | Orientierung des Anschlusses: |
| 6-pin Hirose (HR10)                                                                                                                                                                                       | GPIO-Steckertyp:              |

Gewinde & Montage

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| C-Mount                                                  | Mount:   |
| 1/4-20 with Tripod Mount Adapter <a href="#">#88-210</a> | Gewinde: |

| Umwelt & Haltbarkeit           |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| 0 to +45                       | Betriebstemperatur (°C):  |
| -30 to +60                     | Lagerungstemperatur (°C): |
|                                |                           |
| Konformität mit Standards      |                           |
| Ausgenommen / Ausnahmeregelung | RoHS 2015:                |
| Anzeigen                       | Konformitätszertifikat:   |
|                                |                           |
| Contains SVHC(s)               | Reach 240:                |
|                                |                           |

## Produktdetails

- Sehr kompakter Aufbau
- Maximale Flexibilität durch Power over Ethernet (PoE)
- Inklusive Bilderfassungssoftware und SDK FlyCapture2
- Versionen mit **USB3** ebenfalls verfügbar



### Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly®: Namhafte Bildverarbeitungskameras, die überall passen

Die Kameraserie Blackfly® kombiniert Sensoren von Sony, Aptina und e2v mit einer Reihe von branchenführenden Funktionen.

Blackfly® bietet verschiedene hochempfindliche Sensoren und den hohen Durchsatz von USB 3.0 oder GigE. Die Kameras verfügen über eine umfassende Liste einzigartiger Eigenschaften zu einem erschwinglichen Preis und kompromisslosen Wert. Die sehr kompakten Blackfly-Kameras haben Abmessungen von nur 29 x29 x30 mm, wiegen nur 36 Gramm, verbrauchen 3 Watt und haben eine dreijährige Garanziezeit.

Die Kameras sind mit Farb- oder Monochromsensoren verfügbar und bieten somit vielseitige Bildverarbeitungslösungen, die schnell zu den präzisen Bildern führen, die für Ihre Anwendung benötigt werden. Eine Reihe von Kamerazubehör und einheitliche Größen ermöglichen eine einfache Integration unabhängig von Sensorformat, Auflösung und Bildrate.

**Hinweis:** Bei Verwendung des PoE-Injektors werden zwei GigE-Kabel benötigt. Verwenden Sie einen 5-mm-Abstandsring (#03-618) zur Umwandlung von CS-Mount-Kameras in C-Mount. Die Software ist zum Download verfügbar.

### Blackfly® GigE Farbe / monochrom

- Es sind verschiedene Modelle mit verschiedenen Sensoren und Auflösungen verfügbar: 1,2 MP, 1,3 MP, 2,0 MP, 2,3 MP, 3,2 MP und 5,0 MP

### Eigenschaften

- Perfekter Ersatz für Analogkameras
- Datenschnittstelle: GigE oder **USB3**
- CS-Mount
- Besonders kleines Gehäuse, 29 x29 x30 mm, wiegt nur 36 g
- Bildverarbeitung auf der Kamera beinhaltet Farbinterpolation, Gamma & LUT
- 16 Megabyte Bildpuffer
- LED-Statusanzeige
- Unterstützt partielle Auslesung über ROI, Binning und Dezimierung
- Trigger-Modi: Standard, Blitz, überlappend, Mehrfachaufnahme (nicht alle Sensoren unterstützen alle Modi)
- 2 Nutzerkonfigurationssets für kundenspezifische Kameraeinstellung
- Bittiefe: 10 oder 12 Bit
- Fortschrittliche Auto-Algorithmen oder präzise manuelle Steuerung für Bildaufnahme und Vorverarbeitung auf Kamera
- Windows oder Linux (32 oder 64 Bit)
- Kamerasteuerung über FlyCapture SDK oder USB3-Vision-Software von Drittanbieter

### Anwendungen

- Life-Science-Geräte
- Fertigungsautomatisierung
- Biometrie-Anwendungen
- Ophthalmoskopie
- 3D-Scan
- Automatische optische Inspektion
- Lebensmittel- & Getränkeindustrie