


## SM Controller-Kabel, 5 m

Mehr Produkte von [CCS](#)

# FCB series



Control  
Unit side

Light Unit  
side

Produkt #19-971 **KONTAKT**

⊖ 1 ⊕ €49<sup>,-50</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1+ €49,50 stückpreis

Need More? [Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

FCB-5 Modellnummer:

CCS Hersteller:

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

5 Länge (m):

### Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

## Konformität mit Standards

[Anzeigen](#)


Konformitätszertifikat:

## Produktdetails

- Ideal für Ausrichtung und Messung
- L-förmiges oder zylindrisches Gehäuse
- Verfügbar mit zwei Spitzengrößen: 8 mm oder 12 mm

CCS LED-Punktstrahler bieten eine gleichförmige Beleuchtung mit hoher Intensität in einem leichten und kompakten Gehäuse. Die Punktstrahler sind mit zwei Gehäusetypen verfügbar: Bei dem L-förmigen Gehäuse ist die LED im rechten Winkel befestigt, um bei kompakten Systemen Platz zu sparen; das zylindrische Gehäuse mit größerer Länge besitzt eine höhere Intensität. Beide Gehäusetypen sind mit roter, weißer, blauer, grüner und infraroter Beleuchtung verfügbar. CCS LED-Punktstrahler sind ideal für die Ausrichtung von LCDs oder Leiterplatten, für Messungen oder als Lichtquelle für eine punktförmige Ausleuchtung. Die Spitzen mit 8 mm Durchmesser passen zu unseren TECHSPEC® telezentrischen CompactTL™ Objektiven.

### Dateien für 3D-druckbare Halterungen



Punktstrahler-Konfiguration

[Download](#)

Diese 3D-gedruckten Halterungen wurden für die [Halterungssysteme mit Gelenkarm](#) entwickelt. Sie dienen der einfachen Positionierung von Leuchten in Hell- und Dunkelfeld-Konfigurationen. Das Design ist für die Montage der Beleuchtung auf 1/4-20"-Montageplatten oder in 80/20-Extrusionssystemen ausgelegt, kann aber je nach den Bedürfnissen des Nutzers angepasst werden. Es sind Halterungen für Ring-, Balken-, Linien- und Inline-Punktstrahler erhältlich.

[Anwendungshinweis](#)[Beleuchtungshalterungen für Bildverarbeitungsanwendungen](#)[Lesen](#)[Video](#)[Assemblierung von 3D-gedruckten Halterungen für gängige Beleuchtungsgeometrien](#)[Anschauen](#)

