

Kabel mit offenen Enden, Länge 1 m; M16 12-poliger Stecker (Buchse)



LUMMAX® SWIR Area Lights

Produkt #90-877 **NEU** 2 In Stock

- 1 + €65.⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€65,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

115.0000.01 **Modellnummer:**

Hinweis:
Compatible with LUMMAX® SWIR Area Lights (PID)
& Configurable Ring Lights (PID)

LUMMAX® **Hersteller:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

1

Länge (m):

61

Gewicht (g):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:

M16 12-pin plug (female) & flying leads

Eingangsspannung (V):

19 - 30 VDC

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)

Produktdetails

- SWIR-Wellenlängen von 980 – 1600 nm
- Kompakte Größe: 40 x 40 mm
- Schutzart IP64 gegen Eindringen von Staub und Feuchtigkeit

LUMMAX® SWIR-Flächenbeleuchtungen bieten eine leistungsstarke Beleuchtung im kurzwelligigen Infrarot (SWIR) für anspruchsvolle industrielle Bildverarbeitungs- und Inspektionsanwendungen. Diese kompakten 40 x 40 mm großen LED-Flächenbeleuchtungen sind für Wellenlängen von 980 nm bis 1600 nm ausgelegt und liefern eine gleichmäßige, hochintensive Leistung, die für die Materialsortierung, Halbleiterinspektion und Feuchtigkeitserkennung optimiert ist. Ein optionaler LUMMAX Controller (#90-883) vereinfacht die Energieverwaltung und Helligkeitsanpassung und sorgt für eine stabile und gleichmäßige Beleuchtungsleistung. Die SWIR-Flächenbeleuchtungen von LUMMAX® zeichnen sich durch eine industrietaugliche Konstruktion und vielseitige Montagemöglichkeiten aus und können als Punktstrahler, Flächenstrahler oder Hintergrundbeleuchtung eingesetzt werden. Diese Beleuchtungen sind ideal für Anwendungen, die einen erhöhten Materialkontrast über das sichtbare Spektrum hinaus erfordern, und sie bieten eine zuverlässige Beleuchtung für die Automatisierung, Qualitätskontrolle und Forschung.