

TECHSPEC[®]

Kompakte Cage-Montageplatte mit angesenkten M3-Bohrungen, ID 25 mm



#85-644

Produkt **#85-644** 4 In Stock

-

1

+

€44⁵⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€44,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Funktion:

Fixed

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Innendurchmesser Platte (mm):

25.0

Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):

38.0

Aufbau:

Black Anodized Aluminum	
Toleranz Durchmesser (mm): +0.025/-0.000 (inner diameter)	
30 Dia.	Größe (mm):
10.00	Dicke (mm):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

Produktdetails

- Unverzichtbar für das Cage-System
- 50 mm Durchmesser oder 2" quadratisch
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium

Die TECHSPEC® Platten für das Cage-System mit 25 mm und 30 mm Innendurchmesser sind unverzichtbare Komponenten für TECHSPEC® Cage-Systeme. Über die vier Bohrungen auf einem Kreis mit 38 mm Durchmesser können Stangen mit 6 mm Durchmesser im Abstand von 26,9 mm befestigt und mit den mitgelieferten M3 x2,5 Einstellschrauben fixiert werden. Drei Feststellschrauben M3 x6 zur Montage optischer Komponenten, [Cage-System Tuben](#) oder Halterungen in der Öffnung der Platte werden ebenfalls mitgeliefert.

Demo-Video

Erhöhen Sie die Leistung Ihrer Anwendung durch Verwendung der richtigen Produkte. Ein kurzes Demo-Video gibt Ihnen einen Überblick über unsere neuen TECHSPEC® Komponenten für Cage-Systeme: [austauschbare Optikhalterung und seitlich zugängliche Platte](#) und [Platte mit Einschub für 4 Stangen](#).