

Coherent® PowerMax Pro HP Messsystem 1286588 | 15 kW (<10 ms Burst); 1,5 kW (kontinuierlich)

Mehr Produkte von [Coherent®](#)



Coherent USB-PowerMax Pro Fast Measurement Systems

Produkt **#12-415**

KONTAKT

-

1

+

€3.345⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€3.345,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

🔔

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
1286588	Modellnummer:
Meter required	Typ:

≤10	Anstiegszeit (µs):
-----	--------------------

±2	Kalibrierungsgenauigkeit (%):
Water/Air (intermittent)	Kühlmethode:
≤10	Abklingdauer (µs):
#35-203	Kompatible Messgeräte:
33J/cm ² (3ns; 755nm)	Maximale eingehende Energiedichte:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

25 Dia.	Aktive Fläche (mm):
---------	---------------------

Optische Eigenschaften

810	Kalibrierwellenlänge (nm):
700 - 1070, 10600	Wellenlängenbereich (nm):

Elektronische Spezifikationen

±5	Genauigkeit spektrale Kompensation (%):
50	Zerstörschwelle (kW/cm ²):
1W to 350W	Leistungsbereich (wassergekühlt):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

2.5	Kabellänge (m):
DB25	Computerschnittstelle:

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Contains SVHC(s)	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Schnellstes System zur Messung der Laserenergie
 - Vollintegriertes USB-System (Plug&Play)
 - Große aktive Fläche für Messung des gesamten Strahls
- Die Coherent PowerMax Pro Fast USB-Messsysteme arbeiten mit einer patentierten Leistungssensortechnologie, die um Größenordnungen schneller reagiert als bisherige thermische Detektoren oder Pyrodetektoren. Mit dem System können die Benutzer die Laserdurchschnittsleistung, die Laserspitzenleistung und die Pulsenergie messen sowie das Zeitprofil des Laserpulses anzeigen. Die Geräte eignen sich ideal zur Prozesssteuerung, da sie auf Laserleistungsschwankungen sofort reagieren und eine detaillierte Pulsanalyse ohne Beeinträchtigung des Prozessdurchsatzes erlauben. Die Pro Fast Messsysteme machen ein separates Messgerät überflüssig und zeichnen sich durch kleine Abmessungen, einfache Implementierung und einfachen Datenaustausch über eine direkte USB-Schnittstelle oder drahtlos mit Android™ und iOS Apps aus.