

TECHSPEC[®] kompakte Kugel für Tuben, (2) M23,2 Gewinde, (4) RMS Gewinde



Produkt **#85-515** AUSVERKAUF **20+ In Stock**

-

1

+

€62^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€62,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Funktion:
Intersection

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Größe (mm):
25 Sq.
Dicke (mm):
25.00

Gewinde & Montage

	Gewinde:
(2) M23.2 x0.75 / (4) RMS	

Konformität mit Standards

	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

Produktdetails

- Ideal zur Kombination mehrerer optischer Strahlengänge
- Gewinde M23,2 oder M27,5 passend zu den [Tuben des Cage-Systems](#)
- Abdeckplatten zum Blockieren nicht verwendeter optischer Strahlengänge

Die Kugeln für das Cage-System aus eloxiertem Aluminium sind für den Einsatz mit [Cage-System Tuben](#) vorgesehen. Durch diese Kugeln lassen sich mehrere optische Strahlengänge kombinieren. Die Standardkugel besitzt M23,2 und M27,5 Gewinde, die kompakte Kugel besitzt M23,2 und RMS Gewinde. Zum Blocken nicht verwendeter optischer Strahlengänge sind Abdeckplatten lieferbar.