

Corning® Varioptic® AF Explorer Entwicklungskit mit Sensor Sony IMX335



Produkt **#22-097** **1 In Stock**

-

1

+

€1.134⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.134,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Color Camera	Typ:
Inhalt des Sets:	
1 x AF Explorer Camera Board	
1 x Sony IMX335 Sensor	
1 x TOF Sensor	
1 x USB Type-C Cable	
1 x Mbunting Pedestals	
White LEDs	
AF Lab Camera Software	

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Größe (mm):	110 x 70 x 5 (excludes sensor and lens mount)
Gewicht (g):	504
Sensor	
Sensorformat:	1/2.8"
Elektronische Spezifikationen	
Energieverbrauch (W):	1.65W - 2.60W (LED Off/On, 5MP 30fps)
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Stecker:	USB 3.1 Gen 1, Type-C
Gewinde & Montage	
Mount:	C-Mount or S-Mount
Gewinde:	1/4-20 Tripod Adapter, Built-in Pedestals
Umwelt & Haltbarkeit	
Betriebstemperatur (°C):	0°C to +65°C
Lagerungstemperatur (°C):	-20°C to +85°C
Konformität mit Standards	
Konformitätszertifikat:	Anzeigen


Produktdetails

- Ideal für die Evaluierung und Erforschung der Flüssiglinsentechnologie
- Einfach zu bedienen mit AF-Lab-Software über USB
- Plug&Play mit TECHSPEC® Objektiven der [Cx-Serie](#) und [M12-Objektiven](#)

Die [Coming® Varioptic® AF Explorer Autofokus-Platinenkamera](#) für Flüssiglinsen bietet eine einfache Möglichkeit den Einsatz von Flüssiglinsen und ihre Vorteile in Bildverarbeitungsanwendungen zu testen. Die Plug&Play-Kompatibilität mit unseren TECHSPEC® Objektiven der [Cx-Serie](#) und [M12-Objektiven](#) vereinfacht den Einsatz. Über die AF-Explorer-Software können grundlegende Sensoreinstellungen, der Autofokusmodus, die Autofokusalgorithmen und mehr eingestellt werden. Die [Coming® Varioptic® AF Explorer Autofokus-Platinenkamera](#) für Flüssiglinsen ist ideal für Anwender geeignet, die die Flüssiglinsentechnologie das erste Mal in ihre Bildverarbeitungsanwendung oder Life-Science-Anwendung integrieren möchte, kann aber auch als Einzellösung in der Produktion eingesetzt werden. Bei jedem AF Explorer sind das Hauptelektronikboard, ein Bildverarbeitungssensor, ein Time-of-Flight-Sensor (TOF), Software und Bedienungsanleitung inklusive.

Bitte beachten Sie: Für den AF Explorer sind zusätzliche Sensorboards verfügbar, wie z. B. Samsung M3085 (8 MP 1/3,2"), Sony IMX307 (2 MP 1/2,8") und Sony IMX219 (8 MP 1/4"). Alle diese Sensoren sind für den Einsatz mit den TECHSPEC® Objektiven mit Flüssiglinse optimiert. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Technische Informationen



The AF Lab software allows for users to acquire images, record video, and easily use auto-focus features such as switched focus between different regions of interest.