

C-Mount-Adapter Cw-Serie auf LUCID Triton™ (mit O-Ring)

Mehr Produkte von [LUCID Vision Labs™](#)



#23-669 CW Series to LUCID Triton™ C-Mount Adapter with O-Ring



Produkt **#23-669** **20+ In Stock**

-

1

+

€53⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€53,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Thread Adapter	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
27.50	Innendurchmesser (mm):

8.30	Gesamtlänge (mm):
38.00	Außendurchmesser (mm):
24.75	Freie Apertur CA (mm):
Black Anodized Aluminum (6061-T6)	Aufbau:
6.00	Tubuslänge (mm):

Gewinde & Montage

Male to Female	Gewinde:
C-Mount to T-Mount	Gewindeart:

Umwelt & Haltbarkeit

IPX7 and IPX9K	Schutzart:
----------------	------------

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
--------------------------	-------------------------

Produktdetails

- Kompakte Größe, 29 x29 x45 mm
 - CMOS-Sensoren mit global und rolling Shutter oder CMOS-Sensoren mit Polarisationsfilter
 - IP67-Schutz mit optionalen Linsentuben
- LUCID Vision Labs Triton™ GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) bieten ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis bei einer kompakten Größe von 29 x29 mm. Diese Kameras sind mit den Bildgebungssensoren Pregius™ und Starvis™ von Sony mit bis zu 24,5 Megapixeln Auflösung sowie dem polarisationsempfindlichen CMOS-Sensor von Sony erhältlich. Jeder Bildsensor wird während der Fertigung aktiv ausgerichtet und sorgt so für klare und gestochen scharfe Bilder auch in den Ecken. Mit den separat erhältlichen IP67-Linsentuben können LUCID Vision Labs Triton GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) in rauen Umgebungen eingesetzt werden, in denen Staub oder Wasser bis zu den IP67-Schwellenwerten vorhanden sind. Triton-Kameras sind ideal für Anwendungen in der Automobilindustrie, der Prozesssteuerung sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.