

## Optischer Kleber von Norland, Dosierspritze mit NOA 1348 (10 cc)

Mehr Produkte von [Norland](#)



10cc Dispensing Barrel for NOA (NOA60 shown as an example)



Produkt #12-856 **2 In Stock**

- 1 + €114.<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1-11	€114,00 stückpreis
Stk. 12-19	€102,60 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

### Downloadbereich

### Produktdetails

0.34 **Größe (oz):**

1348 **Produktnummer Norland:**

**Haltbarkeit:**

4 months

Barrel **Typ:**

**Typische Anwendungen:**  
Low refractive index adhesive for bonding glass or plastic.

**Hinweis:**  
Contains 10g of adhesive

### Optische Eigenschaften

**Brechungsindex ( $n_d$ ):**  
1.348 @ 589nm

**Absorptionsbereich (nm):**  
315 - 450

### Materialeigenschaften

**Verklebung Glas:**  
Good

**Verklebung Metall:**  
Good

**Verklebung Kunststoff:**  
Good

**Viskosität (cps):**  
160

**Klebertyp:**  
Glass to Glass

**Energie zur vollständigen Härtung ( $J/cm^2$ ):**  
6

### Umwelt & Haltbarkeit

**Widerstandsfähigkeit:**  
Soft Not Flexible

### Konformität mit Standards

**RoHS 2015:**  
[Konform](#)

**Konformitätszertifikat:**  
[Anzeigen](#)

**Reach 253:**  
[Konform](#)

## Produktdetails

- Dosierspritze vorgefüllt mit 2 oder 10 g Kleber
- Kleber für Glas, Metall und Kunststoff
- Es wird eine Dosiereinheit und eine Dosierspitze benötigt
- [Dosiereinheiten](#) und [Faschen mit Kleber von Norland](#) sind ebenfalls verfügbar

Die vorgefüllten Dosierspritzen mit Optikkleber von Norland sind pneumatische Dosierspritzen, die mit entweder 2 g oder 10 g Kleber vorgefüllt sind. Die Optikkleber von Norland sind gebrauchsfertige Kleber, die in UV-Licht aushärten. Sie können für Glas, Metall und Kunststoff eingesetzt werden. Es sind viele verschiedene Kleber verfügbar, die unterschiedlichste Anwendungsanforderungen erfüllen, wie die ML-A-3920 für Militäranwendungen, geringe Ausgasung für Raumfahrtanwendungen oder UV-Transmission für UV-Anwendungen. Für die vorgefüllten Dosierspritzen mit Optikkleber von Norland werden [Dosiereinheiten](#) und [Dosierspitzen](#) benötigt. Sie sind ideal für Anwendungen bei denen die Menge an Kleber genau kontrolliert werden muss. [Dosiereinheiten](#) und [Faschen mit Kleber von Norland](#) sind ebenfalls verfügbar.

## Technische Informationen

NORLAND OPTICAL ADHESIVES (NOA) APPLICATION NOTES	
Title	Description
<a href="#">Applying Adhesive</a>	Covers best practices to use when applying Norland Optical Adhesives to ensure an even adhesive layer while avoiding air bubbles.
<a href="#">Chemical Resistance of NOA</a>	Covers the effects of various chemicals on Norland Optical Adhesives including acids, bases, and solvents.
<a href="#">Preventing Lens Separations with NOA</a>	Covers best practices to avoid adhesive failures when bonding optical elements.
<a href="#">Separating Lenses Bonded with NOA</a>	Covers how to unbond optical elements bonded with Norland Optical Adhesives.

