

TECHSPEC®

Schwalbenschwanzbühne, metrisch, 30 mm quadratisch, 5 kg Belastbarkeit, 8 mm Verstellweg



#16-711: Dovetail Stage, 30mm SQ, English



Produkt #16-714 14 In Stock

-

1

+

€129⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€129,00 stückpreis
Stk. 10+	€113,90 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Metric

Typ:

Mitgelieferte Werkzeuge:

4XM2 x0.4, 8mmL Socket Head Cap Screws; 1X
3mm Allen Wrench; 1X2.5mm Allen Wrench

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (X)	Art der Bewegung:
Dovetail	Führungssystem:
Center Drive	Orientierung Verstellschraube:
30 x 30	Bühnengröße (mm):
8	Verstellweg (mm):
0.31	Verstellweg (Zoll):
Aufbau:	
Matte Black Finish Brass	
0.5	Steigung der Leitspindel (mm):
5	Belastbarkeit (kg):
1.18 x 1.18	Bühnengröße (Zoll):
10	Abweichung von gerader Linie (µm):

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Lead Screw	Verstellung:
------------	--------------

Gewinde & Montage

(1) M6 x 1, (8) M2 x 0.4	Gewinde:
--------------------------	----------

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Kompakte Größe vereinfacht Systemintegration
- Messing sorgt für hohe Stabilität und Belastbarkeit bis 15 kg
- Kompatibel mit allen TECHSPEC® Bühnen

TECHSPEC® Schwalbenschwanzbühnen mit hoher Belastbarkeit sind eine kompakte und kostengünstige Lösung für die lineare Ausrichtung in einem optischen System. Die Bühnen bestehen aus stabilem Messing und werden über eine Sechskantschraube verstellt. Sie haben eine geringe Höhe und kompakte Größe mit hoher Belastbarkeit bis zu 5, 10 und 15 kg. Da keine Federn verwendet werden und eine Plattenarretierung existiert, sind die Bühnen resistent gegen Vibrationen. TECHSPEC® Schwalbenschwanzbühnen mit hoher Belastbarkeit sind ideal für Bildverarbeitungs- und Laseroptiksysteme, die lineare Verstellungen in anspruchsvollen Umgebungen benötigen. Die Bühnen haben Bohrmuster, die mit allen TECHSPEC® Bühnen sowie metrischen und englischen Bühnen nach Industriestandard kompatibel sind.

Technische Informationen



