


TECHSPEC[®] Elliptischer Spiegel, 66,68 mm Nebenachse, Enhanced Aluminium



Produkt **#32-137** **KONTAKT**

-1+

€411^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€411,00 stückpreis
Stk. 6-25	€329,00 stückpreis
Stk. 26-49	€308,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Typ:

Flat Mirror

Hinweis:

Flatness specification is Peak to Valley

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Toleranz Dicke (Inch):

±0.060

15.88 ±1.52	Dicke (mm):
60.02 (Minor Axis) 84.86 (Major Axis)	Freie Apertur CA (mm):
±0.015 minor, ±0.015 major	Toleranz Größe (Zoll):
±0.38	Toleranz Größe (mm):
94.28	Hauptachse (mm):

66.68	Nebenachse (mm):
-------	------------------

Optische Eigenschaften

0.45 - 0.65	Wellenlängenbereich (µm):
Metal	Art der Beschichtung:

Enhanced Aluminum (450-650nm)	Beschichtung:
λ/8	Oberflächenebenheit (P-V):

450 - 650	Wellenlängenbereich (nm):
BOROFLOAT®	Substrat: ☐

R _{avg} >95% @450 - 650nm	Beschichtungsspezifikation:
60-40	Oberflächenqualität:

0.2 J/cm² @532nm, 10ns	Zerstörschwelle, Referenz: ☐
------------------------	---

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Konform	Reach 247:
---------	------------

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Produktdetails

See Figure B in Technical Information tab for dimensional diagram.

- Bei Ausrichtung im Winkel von 45° rundes Profil
- Ideal zur Umlenkung von Licht
- Mehrere Größen und Beschichtungen erhältlich

Unsere TECHSPEC® elliptischen Spiegel mit λ/8 Oberflächengenauigkeit eignen sich ideal für die Forschung und Astronomieanwendungen. Aufgrund ihrer verlängerten Hauptachse eignen sie sich zur Umlenkung von Licht in präzisen Winkeln mit minimaler Wellenfrontverzerrung. Entsprechend den vielfältigen Anwendungen werden mehrere Größen- und Beschichtungsoptionen angeboten.

Technische Informationen

Fig.	Minor Axis (mm)	Major Axis (mm)	Thickness (mm)	Stock No.					
				Uncoated	Protected Aluminum	UV Enhanced Aluminum	Enhanced Aluminum	Protected Gold	Protected Silver
B	12.70	17.96	3.81	#32-270	#32-271	#43-573	#32-272	#32-273	#89-454

B	22.23	31.42	6.35	#32-093	#30-836	#43-574	#32-131	#32-085	#89-455
B	26.97	38.15	6.35	#32-094	#30-837	#43-575	#32-132	#32-086	#89-456
A	31.75	44.91	9.53	#32-095	#30-205	#43-576	#32-133	#32-087	#89-457
A	38.10	53.87	9.53	#32-096	#30-258	#43-577	#32-134	#32-088	#89-458
A	47.63	67.36	11.68	#32-097	#30-840	#43-578	#32-135	#32-089	#89-459
B	57.15	80.82	15.88	#32-098	#41-131	#43-579	#32-136	#32-090	#89-460
B	66.68	94.28	15.88	#32-099	#42-583	#43-580	#32-137	#32-091	#89-461
B	76.20	107.77	19.05	#32-100	#42-584	#43-581	#32-138	#32-092	#89-462



Beschichtungskurven