


TECHSPEC® Elliptischer Spiegel, Nebenachse 76,2 mm, 400 - 700 nm



Produkt #72-950 **3 In Stock**

- 1 + €635^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€635,00 stückpreis
Stk. 6+	€505,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Flat Mirror **Typ:**

Flatness specification is Peak to Valley **Hinweis:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

±0.060 **Toleranz Dicke (Inch):**

19.05 ±1.52	Dicke (mm):
68.58 (Minor Axis) 97.00 (Major Axis)	Freie Apertur CA (mm):
±0.020	Toleranz Größe (Zoll):
±0.50	Toleranz Größe (mm):
107.77	Hauptachse (mm):
76.20	Nebenachse (mm):

Optische Eigenschaften

Dielectric	Art der Beschichtung:
Dielectric Mirror (400-750nm)	Beschichtung:
λ/8	Oberflächenebenheit (P-V):
400 - 750	Wellenlängenbereich (nm):
BOROFLOAT®	Substrat: <input type="checkbox"/>
R _{avg} >98% @ 400 - 750nm (0 - 45°) R _{avg} >99% @ 400 - 750nm (0°)	Beschichtungsspezifikation:
60-40	Oberflächenqualität:
0.5 J/cm ² @ 532nm, 20ns, 20Hz	Zerstörschwelle, laut Design: <input type="checkbox"/>

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
--------------------------	--------------------------------

Produktdetails

- Rundes Profil bei Orientierung unter 45°
- Durchschn. Reflexion >99% über UV, VIS und NIR
- Bessere Reflexion und LIDT als bei Metallbeschichtungen

Die TECHSPEC® breitbandigen und dielektrisch beschichteten elliptischen Spiegel eignen sich ideal für die Forschung und Astronomieanwendungen. Aufgrund ihrer verlängerten Hauptachse eignen sie sich zur Umlenkung von Licht in präzisen Winkeln mit minimaler Wellenfrontverzerrung. Die Spiegel besitzen eine Reflexion >99% (deutlich besser als metallbeschichtete Standardspiegel) und erhöhen so die Systemleistung durch Minimierung der Energieverluste. Die TECHSPEC® breitbandigen und dielektrisch beschichteten elliptischen Spiegel bestehen aus BOROFLOAT®-Substraten und sind verfügbar mit Nebenachsen bis 76,20 mm Länge und Hauptachsen bis zu 107,77 mm Länge.