

Everix Ultradünne Bandpassfilter OD 2, 880 nm, 12,5 mm Durchmesser

Mehr Produkte von [Everix](#)



Produkt #16-841 **20+ In Stock**

- 1 + €76⁰⁰

[+ WARENKORB](#)

Mengenrabatte	
Stk. 1-10	€76,50 stückpreis
Stk. 11+	€67,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Flexible Filter **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

12.45 ±0.15 **Durchmesser (mm):**

>90 **Freie Apertur (%):**

400 Maximale Dicke (μm):

Optische Eigenschaften

2.0 Optische Dichte OD:

880.00 Zentralwellenlänge ZWL (nm):

33.80 (maximum) Halbwertsbreite FWHM (nm):

>65% Average Transmission (%):

± 2 Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (%):

Konformität mit Standards

[Anzeigen](#) Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Entwickelt für gängige LED- und Laserdioden-Wellenlängen
- Kratzunempfindliches, ultradünn Design
- Leicht in tragbare Geräte zu integrieren

Everix Ultradünne breitbandige Bandpassfilter mit OD 2 wurden für gängige LED- und Laserdioden-Wellenlängen entwickelt. Mit einer äußeren Polymerschuttschicht sind diese Filter kratzunempfindlich, bruchsicher und leicht zu reinigen. Die Filter haben eine mittlere Transmission von 65%, eine mittlere optische Dichte von 2,0 und eine maximale Dicke von 400 μm . Die ultradünnen breitbandigen Bandpassfilter sind leicht und besonders dünn und können einfach in tragbare Systeme integriert werden, zum Beispiel in medizinische Geräte, AR/VR-Wearables und Raumfahrtsysteme.

Weitere Informationen zu dieser patentierten ultradünnen Filtertechnologie finden Sie auf unserer [Everix-Markenseite](#).

Hinweis: Alle Standardprodukte von Everix werden exklusiv bei Edmund Optics® angeboten. Kundenspezifische Filter können auch direkt über [Everix](#) bezogen werden.

Technische Informationen

