

TECHSPEC®

M12-Objektiv der HEO-Serie, f/2,5, VIS, 8 mm BW



8.0mm Focal Length

Produkt #63-759 2 In Stock

-

1

+

€159<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €159,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

| Produktdetails           |                 |
|--------------------------|-----------------|
| HEO Series               | Series:         |
| M12 Imaging Lens         | Typ:            |
| No                       | IR-Sperrfilter: |
| Meets IEC IPX7 and IPX9K | Objektivtyp:    |

Physikalische und mechanische Eigenschaften

|       |                        |
|-------|------------------------|
| Fixed | Blende:                |
| 15.00 | Länge (mm):            |
| 14    | Max. Durchmesser (mm): |
| 14    | Außendurchmesser (mm): |
| 4     | Gewicht (g):           |

Optische Eigenschaften

|                                                                                                                          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:<br>390.7mm - 51.9°                                                            |                                 |
| Bildfeld bei max. Sensorformat:<br>Horizontal: 390.7mm - 51.9°<br>Vertical: 249.7mm - 34.5°<br>Diagonal: 442.8mm - 57.8° |                                 |
| Horizontal Field of View, 1/1.7" Sensor:<br>390.7mm - 51.9°                                                              |                                 |
| Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:<br>341.7mm - 46.1°                                                                   |                                 |
| Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:<br>306.3mm - 41.8°                                                                 |                                 |
| Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:<br>249.6mm - 34.5°                                                                   |                                 |
| Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:<br>184.6mm - 25.9°                                                                   |                                 |
| 10.00                                                                                                                    | Max. Bildkreis (mm):            |
| Numerische Apertur NA, Objektseite:<br>0.0039                                                                            |                                 |
| Auflösung, auf Achse:<br>145 lp/mm @20% Contrast                                                                         |                                 |
| 6 (5)                                                                                                                    | Anzahl Elemente (Gruppen):      |
| 425 - 675                                                                                                                | Wellenlängenbereich (nm):       |
| 8.00                                                                                                                     | Brennweite BW (mm):             |
| 400 - ∞                                                                                                                  | Arbeitsabstand (mm):            |
| f/2.5                                                                                                                    | Blende (f/#):                   |
| -9.15 @Full Field                                                                                                        | Verzeichnung (%):               |
| 8.67 - 8.53                                                                                                              | Hintere Brennweite BFL (mm):    |
| 425 - 625nm BBAR                                                                                                         | Beschichtungsspezifikation:     |
| 3.67                                                                                                                     | Position Eintrittspupille (mm): |
| 7.82                                                                                                                     | Hauptebene Objektseite (mm):    |
| 0.97                                                                                                                     | Hauptebene Bildseite (mm):      |
| -9.15                                                                                                                    | Maximale Verzeichnung (%):      |
| -7.65                                                                                                                    | Position Austrittspupille (mm): |
| VS                                                                                                                       | Wellenlängenbereich:            |

Sensor

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 1/1.7" | Max. Sensorgröße: |
| 5.00   | Pixel Size (µm):  |

Gewinde & Montage

|     |                |
|-----|----------------|
| N/A | Filtergewinde: |
|     | Mount:         |

S-Mount (M12 x0.5)

Umwelt & Haltbarkeit

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
|                             | Schutzart:              |
| IPX7 and IPX9K              |                         |
|                             | Art der Stabilisierung: |
| Waterproof (IPX7 and IPX9K) |                         |

Konformität mit Standards

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Anzeigen | Konformitätszertifikat: |
|----------|-------------------------|

Produktdetails

- S-Mount-Objektive für bis zu ½"-Sensoren
- Bis zu 1,2 Megapixel, 5 µm Pixelgröße
- Erfüllen den IEC-Eindringenschutzgrad IPX7 & IPX9
- 2,2 mm bis 8 mm Brennweite


TECHSPEC® M12-Objektive der HEO-Serie verfügen über eine Hochleistungsoptik in einem abgedichteten, robusten Gehäuse. Die Objektive haben ein M12x0,5-Gewinde und sind für Sensorformate von ⅓" und ½" optimiert. Sie erfüllen den IEC-Eindringenschutzgrad IPX7 und IPX9K, können für 30 Minuten bis zu 1 Meter tief in Wasser eingetaucht werden und halten Wasserstrahlen mit hohem Druck und hoher Temperatur stand. Jedes Objektiv der HEO-Serie ist wasser- und staubdicht sowie geschützt vor Beschlägen, Objektiv und Kamera sind hermetisch abgedichtet. TECHSPEC® M12-Objektive der HEO-Serie sind ideal für Anwendungen in rauer Umgebung wie in der Automobilindustrie. Linsendaten können über das [Anfrageformular](#) bezogen werden.

**Hinweis:** Es sind kompatible [Zubehörteile für TECHSPEC® M12-Objektive](#) erhältlich.


Edmund Optics hat zahlreiche Produktfamilien der TECHSPEC® S-Mount-Objektive mit M12-Gewinde entworfen, die dazu ausgelegt sind hohe Auflösungen zu erreichen. Diese leistungsstarken Objektive bestehen aus präzisen Glaselementen in einem Metallgehäuse und weisen für jede Produktfamilie optimierte Spezifikationen auf, um Ihre anwendungsspezifischen Anforderungen zu erfüllen.

- Blaue Serie M12-Objektive:** Endlich-korrigierte Objektive mit hoher Auflösung und optimiert für übliche Arbeitsabstände in Bildverarbeitungsanwendungen.
- Blaue Serie M12-Objektive - robust: Stabilisierte Version** unser M12-Objektive der blauen Serie; verwenden die gleichen Optiken.
- Grüne Serie M12-Objektive:** Endlich-korrigierte Objektive optimiert für übliche Arbeitsabstände in Bildverarbeitungsanwendungen.
- Rote Serie M12-Objektive:** Unendlich-korrigierte Objektive optimiert für hochauflösende Leistung bis ins Unendliche.
- HEO-Serie M12-Objektive: Abgedichtetes Design unserer M12-Objektive der roten Serie für raue Umgebungen (HEO = Harsh Environment Optics).
- M12-Bildverarbeitungsobjektive mit Flüssiglinse:** Integrierte Flüssiglinse für schnellen elektronischen Fokus.


Technische Informationen




#63-759, f/2.5, Visible, 8.0mm HEO Series M12 Lens, Distortion Plot



#63-759, f/2.5, Visible, 8.0mm HEO Series M12 Lens, Relative Illumination Plot




#63-759, f/2.5, Visible, 8.0mm HEO Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot




#63-759, f/2.5, Visible, 8.0mm HEO Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f2.5



#63-759, f/2.5, Visible, 8.0mm HEO Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f2.5



#63-759, f/2.5, Visible, 8.0mm HEO Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 8000mm Working Distance, f2.5



#63-759, f/2.5, Visible, 8.0mm HEO Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 8000mm Working Distance, f2.5

| Focal Length | A      | B      | C     | D     |
|--------------|--------|--------|-------|-------|
| 2.2mm        | 21.0mm | 16.4mm | 2.2mm | 5.4mm |
| 3.6mm        | 14.0mm | 14.1mm | 4.5mm | 4.5mm |
| 8.0mm        | 14.0mm | 15.0mm | 8.7mm | 4.0mm |



