

TECHSPEC[®] Filteradapter M25,5 x 0,5 für 22 mm Durchmesser



M25.5 x 0.5 Adapter for 22mm Dia. CompactTL® Telecentric Lens, #88-213



Produkt **#88-213** 14 In Stock

-

1

+

€39^{.75}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€39,75 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Edmund Optics®	Hersteller:
Lens Accessory	Typ:
22mm Dia. Compact Telecentric	Compatible Lens:

Gewinde & Montage	
M25.5 x 0.50 (Female)	Filtergewinde:
22mm Diameter	Frontgewinde:

Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Telezentrische Objektive mit C-Mount für 2/3" Sensoren
- Für Sensoren mit bis zu 2,3 Megapixeln und 4,5 µm Pixelgröße
- Kleine telezentrische Objektive mit koaxialem Beleuchtungseingang

Die telezentrischen TECHSPEC® CompactTL® Objektive wurden für Anwendungen entwickelt, bei denen aufgrund des geringen Platzes ultrakompakte Objektive benötigt werden. Diese Objektive sind für 2/3 Zoll Sensoren geeignet und erhältlich für diverse Arbeitsabstände und Vergrößerungen. Vom Einzelgerät bis zum Einsatz in Serienprodukten bieten diese Objektive ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Telezentrische TECHSPEC® CompactTL® Objektive eignen sich perfekt zur Integration in Prüfsysteme, da sie eine ausgezeichnete Telezentrität und geringe Verzeichnung aufweisen. Die Objektive können ideal in Fabriken und Montagelinien integriert werden, da sich die feststehende Blende und der feste Fokus nicht von allein verstellen können.

Technische Informationen

