

TECHSPEC®

SM1-Fokustuben zur Feinfokussierung



Fine Focus Tube ID1, #35-762

Produkt **#35-762** 2 In Stock

-

1

+

€59⁵⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€59,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Extension Tube (Adjustable)

Funktion:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

20.0 - 30.0

Tubuslänge (mm):

18.0

Freie Apertur CA (mm):

Aufbau:

Anodized Aluminum	
	Außendurchmesser (mm):
30.0	
Gewinde & Montage	
	Gewindeart:
1.035 x40 TPI (SM1)	
	Tubusgewinde:
M21.5 x0.5	
Konformität mit Standards	
	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

Produktdetails

- Ideal für variable Abstände auf der optischen Achse in SM1- oder SM05-Systemen
- Antireflexbeschichtung zur Reduzierung von Streulicht
- Eingebaute Feststellschraube zur Arretierung des Fokus

Die TECHSPEC® SM-Fokustuben zur Feinfokussierung ermöglichen eine stufenlose und präzise Abstandseinstellung in jedem SM1- oder SM05-Linsentubussystem. Die SM-Fokustuben eignen sich in Kombination mit den TECHSPEC SMLinsentuben ideal zur feinen Einstellung der Systemlänge und können über die Feststellschraube arretiert werden. Die Fokustuben haben SM1- (1,035" x40 TPI) oder SM05-Gewinde (0,535" x40 TPI), die für den Bau von Prototypen und Systemen ideal geeignet sind.