

Flache Dombeleuchtung LFXV-25SW

Mehr Produkte von [CCS](#)



Produkt **#19-959** **1 In Stock**

-

1

+

€1.405⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.405,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

LFXV-25SW	Modellnummer:
LED Illuminator	Beleuchtungsart:

CCS	Hersteller:
Flat Dome Light	Gehäusegeometrie:
Constant	Betriebsmodus:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
43 x 52 x 10	Größe (mm):
80	Gewicht (g):
25 x 25	Aktive Fläche (mm):
Optische Eigenschaften	
White	Farbe:
Elektronische Spezifikationen	
1.3	Energieverbrauch (W):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
24	Eingangsspannung (V):
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #73-491 Europe: #73-491 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #73-491	
Umwelt & Haltbarkeit	
5,500	Farbtemperatur (K):
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Dünnes, kompaktes und leichtes Gehäuse
- Verfügbar in verschiedenen LED-Farben
- Quadratische und rechteckige Formen erhältlich

CCS flache Dombeleuchtungen bieten eine ähnliche Beleuchtung wie koaxiale Beleuchtungen oder Standard-Dombeleuchtungen, besitzen aber ein leichteres und kompakteres Gehäuse. Standard-Dombeleuchtungen sind ideal, um eine diffuse Beleuchtung zu erzeugen, die glänzende Reflexionen minimiert. Allerdings schränken die Größe und die Bildgebung durch ein kleines Loch im Gehäuse ihren Einsatz in Anwendungen mit geringem Platz ein. Die flachen Dombeleuchtungen bieten die gleiche diffuse Beleuchtung wie Standard-Dombeleuchtungen, haben aber ein nur 10 mm dickes, flaches Gehäuse mit einer großen Fläche für die Bildgebung und erhöhen somit signifikant die Einsatzmöglichkeiten bei verschiedenen Arbeitsabständen, Abbildungstiefen und Bildfeldern. Die CCS flachen Dombeleuchtungen erzeugen bei langen Arbeitsabständen eine Beleuchtung ähnlich einer koaxialen Beleuchtung, die perfekt zur Reduzierung von Schatten und Glanz geeignet ist. Die große Flexibilität macht die flachen Dombeleuchtungen ideal für eine Vielzahl von Industrie- und Bildverarbeitungsanwendungen und hilft vor allem bei der Abbildung von strukturierten, glänzenden und unebenen Oberflächen.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Imaging Examples

Introducing various examples using unique characteristics of the Flat Dome Lights

Electronic Components Industry

Imaging Characters on a Textured Metal Surface



Capacitor

Conventional product
Ring Light (Red)



The surface texture makes it difficult to read the characters clearly.


New product
LFX3-25RD (Red)



Effects from the surface texture are suppressed so that the characters stand out clearly.

Electronic Components Industry

Imaging Characters on Button Batteries



Button battery in a retail package

Conventional product
Dome Light (Red)



The textured surface makes it impossible to read the printed characters.


New product
LFX3-100RD (Red)



Effects from the textured surface are suppressed so that the characters stand out clearly.


Packaging Industry

Imaging Shrink Film of Containers



Conventional product

Ring Light (Blue)



The shrink film is poorly imaged.



New product

LFX3-100BL (Blue)



The shrink film is clearly imaged.