

Glan-Laser-Polarisationsfilter, 200 - 350 nm, 12,7 mm



Glan-Laser Polarizer

Produkt **#89-554** **2 In Stock**

-

1

+

€1.590⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€1.590,00 stückpreis
Stk. 6+	€1.460,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Linear Polarizer

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

12.7

Freie Apertur CA (mm):

25.40

Durchmesser (mm):

31.50	Länge (mm):
Crystalline Glan-Laser Polarizer	Aufbau:
Optische Eigenschaften	
Single Layer MgF ₂	Beschichtung:
<5 x 10 ⁻⁶	Auslöschungsverhältnis:
α-BBO	Substrat: ☐
20-10	Oberflächenqualität:
λ/2 @ 632.8nm	Transmittierte Wellenfront, P-V:
<3	Strahlabweichung (Bogenminute):
λ/4 @ 632.8 nm	Transmittierte Wellenfrontverzerrung (RMS):
200 - 350	Wellenlängenbereich (nm):
5 J/cm ² @ 1064nm, 10ns, 10Hz	Zerstörschwelle, laut Design: ☐


Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails


- Hohe Auslöschungsverhältnisse von bis zu 200.000:1
- Hohe Laserzerstörschwellen bis zu 5 J/cm² @ 1064 nm

Glan-Polarisationsfilter sind vormontierte Polarisationsprismen für Anwendungen, die einen breiten Spektralbereich, hohe Auslöschungsverhältnisse und damit hohe Polarisationsreinheit erfordern. Glan-Taylor-Polarisationsfilter sind mit Luftspalt assembliert, für mittlere Intensitäten im UV- bis NIR-Spektrum geeignet und transmittieren den außerordentlichen Strahl. Der ordentliche Strahl wird dann reflektiert und durch schwarze Glasplatten absorbiert, die mit dem Prisma verkittet sind. Glan-Laser-Polarisationsfilter ähneln den Glan-Taylor-Polarisationsfiltern, sind jedoch für Anwendungen mit größerer Leistung ausgelegt und für den Einsatz in Laserresonatoren mit Q-Switch geeignet. Zur Minimierung der Oberflächenstreuung wird bei Glan-Laser-Polarisationsfiltern ein hochmodernes Polierverfahren verwendet. Diese Polarisationsfilter besitzen zwei Austrittsfenster, damit auch der intensive, abgelenkte Strahl entweichen kann.


Technische Informationen



Glan-Taylor Polarizers



Glan-Laser Polarizers



Glan-Thompson Polarizers