

## TECHSPEC® Kit mit Abstandsringen



TECHSPEC Multi-Element Spacer Ring

Produkt #11-193 **4 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €116<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€116,00 stückpreis
Stk. 5-9	€111,10 stückpreis
Stk. 10+	€108,10 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

**Inhalt des Sets:**  
Qty. 2 of 0.1, 0.15, 0.25, 0.3, and 0.5mm thicknesses

**Funktion:**  
Spacer Ring

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

**Außendurchmesser (mm):**

28.05

25

Innendurchmesser (mm):

## Konformität mit Standards

Konform

RoHS 2015:

Konform

Reach 223:

Anzeigen

Konformitätszertifikat:

## Produktdetails

- Dicke von 0,1 mm bis 60 mm
- Kombinieren Sie Teile unterschiedlicher Dicke, um einen optimalen Abstand zu erhalten
- Mattschwarzes Finish zur Reduzierung von Streulicht
- [Hier](#) erfahren Sie, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut werden kann

TECHSPEC® Multi-Element Abstandsringe und -tuben bieten eine einfache Methode zur Kontrolle des optischen Abstandes in den [TECHSPEC® Multi-Element Außentuben](#). Durch die Verwendung verschiedener Kombinationen von Ring- und Tubusdicken wird der optimale optische Abstand für Ihre Anwendung erreicht. Diese Abstandelemente sind mit einer mattschwarzen Beschichtung versehen, um unerwünschtes internes Streulicht zu reduzieren.

TECHSPEC® Multi-Element Abstandsringe und -tuben sind eine unverzichtbare Komponente für jedes optische System, welches einen präzisen Abstand der optischen Elemente erfordert. Abstandstuben mit einer Dicke von 10 mm oder mehr haben ein innenliegendes Feingewinde für eine stark entspiegelte Wirkung, welches unerwünschtes Streulicht weiter reduziert.

**Bitte beachten Sie:** Das TECHSPEC Abstandsring-Kit ([#11-193](#)) und das TECHSPEC Abstandstuben-Kit ([#11-208](#)) bietet EO zu einem reduzierten Preis an.