

## Potentiometer zur Intensitätseinstellung für Effilux LED-Beleuchtung RGB



Intensity Adjustment Potentiometer for Effilux LED Lights



Produkt #15-876 **KONTAKT**

⊖ 1 ⊕ €378<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€378,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

EFFI-DIMMER-3DIM **Modellnummer:**

Accessory **Beleuchtungsart:**

Effilux **Hersteller:**

## Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

24 Eingangsspannung (V):

0-5 or 0-24 Ausgangsspannung (V):

Eingänge/Ausgänge:  
Input: M12 connector  
Output: One M12 Connector (0-5V or 0-24V)

## Konformität mit Standards

Contains SVHC(s) Reach 219:

Anzeigen Konformitätszertifikat:

## Produktdetails

- Direkter Zugriff auf die Optik zur schnellen, manuellen Einstellung der Beleuchtungskegelwinkel
- Mit wechselbaren Fenstern zur einfachen Anpassung der Lichtstreuung
- Einfache Integration von Zeilenabstanzzubehör zur Linien- oder Dunkelfeldbeleuchtung

Die justierbaren LED-Lichtleisten von Effilux erweitern die Einsatzmöglichkeiten, da der Emissionswinkel des Lichts vom Benutzer modifiziert werden kann. Zur Veränderung des Lichtemissionswinkels müssen lediglich die Halteschrauben gelöst und das LED-Fenster entfernt werden, um Zugang zu dem Linsen-Array zu erhalten. Dann kann die Linsen-Array-Höhe auf eine der drei markierten Positionen eingestellt werden. Die justierbaren LED-Lichtleisten von Effilux enthalten drei wechselbare Fenster: ein transparentes, ein halb-diffuses und ein stark streuendes Fenster. Durch Anbau des optionalen Polfilters bzw. des Zeilenabstanzzubehörs unter dem transparenten Fenster kann eine Spiegelung beseitigt bzw. eine linienförmige Beleuchtung geschaffen werden. Dank der flexiblen und einfachen Modifikation durch den Benutzer eignen sich diese Lichtleisten ideal für viele Anwendungsarten.

**Bitte beachten:** Es werden ein Netzteil 24 V sowie ein Anschlusskabel M12 mit Buchse und Stecker benötigt.


### Dateien für 3D-druckbare Halterungen




Ringlicht-Konfiguration

Download

Diese 3D-gedruckten Halterungen wurden für die [Halterungssysteme mit Gelenkarm](#) entwickelt. Sie dienen der einfachen Positionierung von Leuchten in Hell- und Dunkelfeld-Konfigurationen. Das Design ist für die Montage der Beleuchtung auf 1/4-20"-Montageplatten oder in 80/20-Extrusionssystemen ausgelegt, kann aber je nach den Bedürfnissen des Nutzers angepasst werden. Es sind Halterungen für Ring-, Balken-, Linien- und Inline-Punktstrahler erhältlich.

Beleuchtungshalterungen für Bildverarbeitungsanwendungen  
[Lesen](#) 

  
**Video**

Assemblierung von 3D-gedruckten Halterungen für gängige Beleuchtungsgeometrien  
[Anschauen](#) 

---