

Kabel JST 7 Pins, mit Schraubverriegelung, 5 m Länge

Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



#14-155: JST 7-pin Cable with Screw Lock, 5m Length



Produkt **#14-155** **20+ In Stock**

-

1

+

€29⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€29,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Camera Accessory	Typ:
Allied Vision	Hersteller:
JST 7-pin connector with screw lock to open ends	Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

	Länge (m):
3	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

	Kabellänge (m):
5	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	

	Reach 240:
Konform	

Produktdetails

- Kompaktes, kostengünstiges Design für Bildverarbeitung und Embedded-Anwendungen
 - ALVIUM® System on Chip (SoC) mit On-Board-Bildverarbeitungsfunktion
 - Bis zu 24,6 Megapixel, 1,2" Sensorformat
 - Ebenfalls verfügbar sind [Allied Vision Alvium Kameraserie mit Anschluss unter 90°](#)
- Allied Vision Alvium Kameras mit USB 3.0 zeichnen sich durch ein leichtes, kompaktes Design kombiniert mit der Technologie ALVIUM® System on Chip (SoC) aus, welche die integrierte Bildkorrektur und Bildvorverarbeitung übernimmt, um den Workload für den Computer zu reduzieren. Zusätzlich zu den Smart-Kamera-Funktionen sorgt die einzigartige SoC-Technologie für geringen Stromverbrauch und einfache Integration. Dies macht die Kameras ideal für die nächste Generation der industriellen Bildverarbeitung, Robotik und eingebettete Vision-Systeme. Die Kameras verwenden eine Vielzahl der beliebtesten Sony Pregius und On Semi CMOS-Sensoren mit hoher Bildqualität, schneller Bildrate und USB3-Vision-Schnittstelle. Die aktiv ausgerichtete Objektivhalterung minimiert Inkonsistenz und Variationen. Allied Vision Alvium Kameras mit USB 3.0 haben einen USB-Anschluss auf der Rückseite und sind als Monochrom- oder Farb-Versionen mit C-, CS- oder S-Mount verfügbar. Die geschlossenen Gehäuse sind am besten für Prototypen, Entwicklung und Endverbraucher geeignet. Offene Gehäuse und Platinen-Versionen besitzen keine Wärmesenke für den freiliegenden Bildsensor, um Platz zu sparen und die Systemintegration zu vereinfachen. Dies macht sie ideal für OEM-Embedded-Anwendungen.
- Bitte beachten Sie:** Platinen-Versionen besitzen keine Halterung für Objektive.