

## Laser ZX20, 5 mW, 640 nm, 45°



Produkt **#19-430** **4 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €837<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€837,00 stückpreis
Stk. 10+	€756,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



### Produktdetails

2M **IEC-Klasse:**

Power Supply: [#24-361](#)  
M12 Cable: [#64-836](#) **Hinweis:**

Homogeneous Line **Art:**

Z-Laser **Hersteller:**

Diode	<b>Lasertyp:</b>
II	<b>CDRH-Laserklasse:</b>
<b>Physikalische und mechanische Eigenschaften</b>	
90	<b>Gewicht (g):</b>
97	<b>Gehäuselänge (mm):</b>
20	<b>Gehäusedurchmesser (mm):</b>
<0.8	<b>Treffpunktlage (mrad):</b>
<10	<b>Punktstabilität (<math>\mu\text{rad}/^\circ\text{C}</math>):</b>
<b>Optische Eigenschaften</b>	
640.00	<b>Wellenlänge (nm):</b>
Red	<b>Farbe:</b>
45.00	<b>Auffächerungswinkel (<math>^\circ</math>):</b>
100mm to Collimation	<b>Fokusbereich:</b>
<b>Elektronische Spezifikationen</b>	
5	<b>Ausgangsleistung (mW):</b>
$\pm 3$	<b>Leistungsstabilität (%):</b>
400	<b>Modulationsfrequenz (kHz):</b>
<b>Anschlussmöglichkeiten Hardware &amp; Schnittstelle</b>	
Free Space	<b>Auskopplung:</b>
5 pins, M12	<b>Stecker:</b>
5 - 30 DC	<b>Eingangsspannung (V):</b>
<b>Umwelt &amp; Haltbarkeit</b>	
-10 to +50	<b>Betriebstemperatur (<math>^\circ\text{C}</math>):</b>
-40 to +85	<b>Lagerungstemperatur (<math>^\circ\text{C}</math>):</b>
<b>Konformität mit Standards</b>	
<a href="#">Anzeigen</a>	<b>Konformitätszertifikat:</b>

## Produktdetails

- Linien mit homogener Intensitätsverteilung und Auffächerungswinkeln von  $20^\circ$  bis  $90^\circ$
- Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP67
- Verfügbare Wellenlängen: violett, blau, grün und rot

Die Z-Laser ZX20 fokussierbaren Laserdiodenmodule für die Bildverarbeitung bieten eine gleichmäßige Intensitätsverteilung bei der Linienerzeugung und werden mit Wellenlängen von 405 bis 660 nm für anspruchsvolle Bildverarbeitungsanwendungen angeboten. Das Edelstahlgehäuse mit Schutzart IP67 besitzt Stoß- und Vibrationsschutz und ermöglicht so einen Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Die ZX20 fokussierbaren Laserdiodenmodule von Z-Laser sind manuell fokussierbar ohne Verwendung zusätzlicher Werkzeuge und ideal für den Einsatz bei Mess- und Ausrichtungsanwendungen in der industriellen Bildverarbeitung, bei 3D-Messungen, Positionierungen und Triangulationsanwendungen. Weitere Eigenschaften sind die TTL-Modulation mit 400 kHz für die Kamerasynchronisation, die analoge Modulation zur Einstellung der Ausgangsleistung und die serielle Schnittstelle für die Überwachung von Temperatur, Lasereinsatz und Fehler-Codes.

**Bitte beachten Sie:** Für eine einfache Systemintegration wird das M12-Verbindungskabel [#64-836](#) empfohlen.

Am häufigsten werden in der industriellen Bildverarbeitung rote Wellenlängen (640 und 660 nm) eingesetzt, da die Quanteneffizienz der meisten Kamerasensoren auf diesen Wellenlängenbereich optimiert ist. Bei halbdurchsichtigen Oberflächen oder bei hochreflektierenden Oberflächen wie poliertem Metall oder Lötstellen wird häufig violettes (405 nm), blaues (450 nm) und grünes (520 nm) Licht eingesetzt. Diese Wellenlängen können ebenfalls eingesetzt werden, um einen visuellen Kontrast auf glühendem Material wie geschmolzenem Stahl zu erzeugen.