

Wärmesenke für LED-Flächenbeleuchtung und LED-Punktstrahler



LED Area and Spot Light Heat Sink, #63-342

Produkt **#63-342** AUSVERKAUF **5 In Stock**

-

1

+

€53⁹⁵

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€53,95 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Accessory

Beleuchtungsart:

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 209:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

PRODUKTDDETAILS

- Zubehör für lichtstarke LED-Beleuchtung
- Der Gleichstromcontroller regelt die LED-Helligkeit
- Für lichtstarke LEDs werden Wärmesenken empfohlen

Das Universalnetzteil wird für den Betrieb unserer [LED-Flächenbeleuchtung](#), [LED-Ringlichter](#), [LED-Punktstrahler](#) und [LED-Linienlichter](#) benötigt.

Für den Betrieb unserer LED-UV-Flächenbeleuchtung und LED-Punktstrahlern ist ein Gleichstromcontroller erforderlich. Die LED-Intensität lässt sich entweder manuell über ein Potentiometer oder über ein 0-5 V Analogsignal am Controller regeln. Der Gleichstromcontroller kann an einer DIN-Montageschiene befestigt werden und erzeugt 400 mA bei 24 V.