

Aufsteckbarer Bandpassfilter, hellrot



Slip Mount Machine Vision Filters

Produkt **#70-541** **1 In Stock**

- 1 + €121⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€121,00 stückpreis
Stk. 10+	€115,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Light-Red Bandpass Filter

Typ:

Includes Locking Set Screws and Wrench

Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

13.00

Freie Apertur CA (mm):

14.00	Innendurchmesser (mm):
16.80	Außendurchmesser (mm):
Mounted in Black Anodized Ring	Aufbau:
2.00	Substratdicke (mm):

Optische Eigenschaften

635.00	Zentralwellenlänge ZWL (nm):
60.00	Halbwertsbreite FWHM (nm):
≥90	Min. Transmission (%):
Hard Coated	Beschichtung:
Light Red	Farbe:
615 - 645	Transmissionsbereich (nm):
350 - 570 , 700 - 1100	Blockungsbereich (nm):

Gewinde & Montage

7.8	Fassungsdicke (mm):
-----	----------------------------

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 242:

Produktdetails

- Entwickelt für Objektive ohne Filtergewinde
- Verfügbar mit UV-, VIS-, NIR- und SWIR-Wellenlängen
- ≥80% Transmission

Aufsteckbare Bildverarbeitungsfilter sind ideal für den Einsatz mit Varifokalobjektiven, Weitwinkelobjektiven und anderen Objektiven, die kein Filtergewinde besitzen. Die Halterungen der Filter können sicher auf Varifokal- und Weitwinkelobjektiven angebracht werden, die häufig aufgrund der vorstehenden konvexen Frontlinse ohne Filtergewinde hergestellt werden. Die schmale Bauweise und der große Durchmesser verhindern eine Vignettierung bei Weitwinkelobjektiven, die Feststellschrauben ermöglichen eine sichere Befestigung am Objektiv. Die aufsteckbaren Bildverarbeitungsfilter haben einen Innendurchmesser von 14 mm und sind ebenfalls mit M12-Objektiven kompatibel. Die Filter besitzen eine gaußsche Transmissionskurve und können bei Einsatz mit einer breitbandigen Lichtquelle Ausgangsprofile von üblichen LED-Wellenlängen erreichen.