

# LightPath 355615 | Gespresste Asphäre, 2,05 mm Durchm., 0,20 NA, BBAR (600-1050 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt **#16-694** AUSVERKAUF KONTAKT

Andere Beschichtungen

- 1 + **€39,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€39,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):  
2.05 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):  
2.51 @ 1550nm

Numerische Apertur NA:  
0.20

Substrat:   
[D-ZLaF52LA](#)

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±1                                       |
| <b>Designwellenlänge Asphäre (nm):</b><br>1550                              |
| <b>Beschichtung:</b><br>BBAR (600-1050nm)                                   |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤0.5% @ 600 - 1050nm |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>40-20                                        |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>1.01                                       |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>1.22                                           |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>1.38 ±0.05                                   |
| <b>Blende:</b><br>2.50                                                      |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                  |
| <b>Artikelnummer von LightPath:</b><br>355615                               |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>≤200                                     |
| <b>Typ:</b><br>Aspheric Lens                                                |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>600 - 1050                              |
| <b>Typische Anwendungen:</b><br>Collimate or Focus Laser Light              |
| <b>Arbeitsabstand (mm):</b><br>1.731                                        |
| <b>Konjugierter Abstand:</b><br>Infinite                                    |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Konform</a>               |