

Lightpath 7100306 | Baugruppe für thermische Bildgebung, 6,3 mm BW, f/1,3

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Produkt **#15-687** AUSVERKAUF **4 In Stock**

-

1

+

€103⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€103,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Thickness: 0.70mm Material: Si	Kompatibles Laserfenster:
7100306	Artikelnummer von LightPath:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
5.11	Freie Apertur CA (mm):

	Aufbau:
Matte Black Anodized Aluminum Housing	
	Länge (mm):
8.43	
	Vorderer Durchmesser (mm):
16.00	

Optische Eigenschaften	
	Effektive Brennweite EFL (mm):
6.30	
	Substrat: ☐
Black Diamond™ BD-6	
	Blende:
1.3	
	Beschichtung:
BBAR (8000-12000nm)	
	Wellenlängenbereich (nm):
8000 - 12000	
	Beschichtungsspezifikation:
R _{avg} <0.75% @ 8000 - 12,000nm	
	Brechungsindex (n_d) @ 10µm:
2.7816	
	Brechungsindex (n_d) @ 14µm:
2.7683	
	Brechungsindex (n_d) @ 4µm:
2.7978	
	Arbeitsabstand (mm):
8.66	

Sensor	
	Empfohlenes Sensorformat (h x v/Pixelgröße):
320 x 240 / 17µm	

Gewinde & Montage	
	Gewinde:
M16 x 0.5	
	Gewindelänge (mm):
8.43	

Materialeigenschaften	
	Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C):
22.5	
	Thermo-optic coefficient dn/dT:
30.5 x 10 ⁻⁶ @ 10µm	

Konformität mit Standards	
	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
	Reach 233:
Konform	

Produktdetails

- Präzise gepresste Chalkogenid-Asphären
- Kompakte Größe ideal für Kameras für die thermische Bildgebung
- Brennweiten von 2,7 mm bis 24 mm

Lightpath® Baugruppen für die thermische Bildgebung sind eine kostengünstige Alternative zu diamantgedrehten Infrarotlinsen für Anwendungen im mittleren oder langwelligen Infrarotbereich. Die Linsen sind aus BD6™ gepresst, einem Chalkogenid-Glas, das hohe Transmission von 1 bis 15 µm bietet und von -40 bis +85°C optisch athermalisiert ist. Die Linsen haben eine breitbandige Antireflexionsbeschichtung von 8 bis 12 µm und sind in kompakten, schwarz eloxierten Aluminiumgehäusen gefasst, die ein Gewinde zur Fokussierung besitzen. Lightpath® Baugruppen für die thermische Bildgebung sind ideal für die medizinische Diagnostik, Gasmessung, thermische Bildgebung, Sicherheitsanwendungen und die Fertigungskontrolle geeignet. Es sind Objektive mit Brennweiten von 2,7 bis 24 mm verfügbar, die Sensorgrößen von 80 x 80 bis 640 x 480 Pixel abdecken.