

Adapter M30 x 0,75 auf SM1

Mehr Produkte von [AdiOptica](#)



Flat Top Beam Shaper Thread Adapter



Produkt **#13-786** **3 In Stock**

-

1

+

€110⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€110,00 stückpreis
Stk. 5-10	€100,00 stückpreis
Stk. 11+	€95,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Gewinde & Montage

M30 x0.75	Innengewinde:
1.035 x40 TPI (SM1)	Außengewinde:

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 250:

Produktdetails

- Wandelt Gaußstrahlen in Airy-Scheibchen-Profile um
 - Flat-Top- oder Donut-Ausgangsstrahlprofile
 - Nahezu 100% Effizienz
 - [AdlOptica \$\pi\$ Shaper Flat-Top-Laserstrahlkonverter](#) sind ebenfalls erhältlich
- AdlOptica Focal- π Shaper Q Flat-Top-Laserstrahlkonverter werden verwendet, um Gaußstrahlen nach der Fokussierung durch eine Linse in Flat-Top-Strahlprofile umzuwandeln. Dies wird erreicht, indem der Gaußstrahl durch den π Shaper transformiert wird und direkt nach dem π Shaper eine Airy-Verteilung aufweist. Die Strahlkonverter zeichnen sich durch ein kompaktes Design mit Innen- und Außengewinde aus und lassen sich daher problemlos in Geräte integrieren. AdlOptica Focal- π Shaper sind vorteilhaft für die Strahlformung in der Mikrobearbeitung, einschließlich Leiterplattenfräsen und -bohren, sowie für Mikroschweißanwendungen. Es sind mehrere Versionen für Nd:YAG-, Ti:Saphir- und IR-Wellenlängen mit kompatiblen Eintrittsstrahl-Durchmessern von nur 2,5 mm bis zu 23 mm erhältlich.

Technische Informationen

