

UV/IR-Sperrfilter - gefasst M46x0,75



Produkt #54-748 **1 In Stock**

- 1 + €233^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte

| | |
|------------|---------------------------------|
| Stk. 1-9 | €233,00 stückpreis |
| Stk. 10-25 | €210,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

AR Coating: Both Surfaces Multi-Layer

Hinweis:

Mounted Imaging Filter

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

40.8

Freie Apertur CA (mm):

| | |
|------|--------------------------------|
| 50.0 | Außendurchmesser (mm): |
| 2.0 | Substratdicke (mm): |
| 7.0 | Dicke mit Fassung (mm): |

Optische Eigenschaften

| | |
|---------------------------------|---|
| 690.00 | Grenzwellenlänge (nm): |
| 390.00 | Grenzwellenlänge (nm): |
| 1.52 Substrate, Varies by Layer | Brechungsindex (n_d): |
| Float Glass | Substrat: <input type="checkbox"/> |
| 60-40 | Oberflächenqualität: |

Gewinde & Montage

| | |
|------------|-----------------------|
| M46 x 0.75 | Filtergewinde: |
|------------|-----------------------|

Konformität mit Standards

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Konform | RoHS 2015: |
| Anzeigen | Konformitätszertifikat: |
| Konform | Reach 233: |

Produktdetails

- UV/IR-Sperfilter oder Filter, die nur IR transmittieren
- Transmittieren nur sichtbares Licht oder nur IR
- IR-Sperfilter können ideal als Wärmeabsorptionsfilter eingesetzt werden

IR-Sperfilter werden häufig als Wärmeabsorptionsfilter eingesetzt, da sie den sichtbaren Spektralbereich transmittieren und infrarote Strahlung ab 780 nm stark blocken. Die Filter werden in Beleuchtungssystemen eingesetzt oder um IR-empfindliche Sensoren zu schützen. Bitte beachten Sie, dass sich durch intensive UV-Strahlung mit Wellenlängen unter 320 nm (z.B. Xenon-Lampen) die Transmissionseigenschaften der Filter dauerhaft verändern können. Die UV/IR-Sperfilter sind mehrfach beschichtete Interferenzfilter, die ungewünschte UV- und IR-Strahlung komplett blocken. Sie werden besonders für Anwendungen mit digitalen Bildsensoren ohne IR-Schutzfilter empfohlen. Der Einfallswinkel spielt keine große Rolle, allerdings wird kein extrem großer Einfallswinkel empfohlen. Die UV/MS-Sperfilter absorbieren den größten Teil des UV- und VIS-Bereichs und transmittieren den IR-Bereich. Für Infrarotbilder, die aus einer Kombination aus sichtbarem und infrarotem Licht entstehen, ist der R-72 Filter gut geeignet (transmittiert >720 nm). Bitte beachten Sie, dass Objektive üblicherweise für das sichtbare Spektrum berechnet sind. Bei Infrarotbildern ist dann eine Nachfokussierung nötig.

There is little effect on off-axis angles; however, it is not recommended for extreme angles of incidence. UV/MS-Cut filters, also known as Infrared (IR) Pass Filters, absorb most of the ultraviolet and visible region and transmit the infrared region. For infrared images that combine visible and infrared light, we recommend the R-72 Infrared (IR) Pass Filter (which passes 720nm and above). Note that lenses are typically designed for the visible spectrum, so focusing adjustment is required to obtain clear images in the infrared.

Technische Informationen

