

Leere Filterhalterung M52 x 0,75 für Optiken mit 49 mm Durchmesser



Produkt **#67-690** 20+ In Stock

-

1

+

€38^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€38,00 stückpreis
Stk. 10-25	€34,40 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften

	Durchmesser (mm):
54.00	

Gewinde & Montage

	Filtergewinde:
M52 x 0.75	
	Optikdurchmesser (mm):
49.0	

2.0	Dicke kompatible Optiken (mm):
7.1	Fassungsdicke (mm):

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 247:

Produktdetails

- Ideal für die Befestigung von Filtern an Objektiven
- Hergestellt aus schwarz eloxiertem Aluminium
- Übliche Größen und Gewinde erhältlich
- **TECHSPEC® Filter für die Bildverarbeitung** sind ebenfalls verfügbar

Über die leeren Filterhalterungen können ungefasste Filter oder andere optische Komponenten am vorderen Ende der meisten Bildverarbeitungsobjektive befestigt werden. Die Halterungen sind sehr haltbar, da sie komplett aus schwarz eloxiertem Aluminium hergestellt sind. Es gibt Filterhalterungen für verschiedene Durchmesser und Dicken, die auch die Kombination mehrerer Filter ermöglichen, um zum Beispiel kundenspezifische optische Dichten zu erzeugen. Die Halterungen vereinfachen die nahtlose Integration der optischen Filter von Edmund Optics® in Bildverarbeitungssysteme. Sie sind ideal für Labor und Produktion sowie für eine Vielzahl von anspruchsvollen Bildverarbeitungsanwendungen, bei denen Bandpass-, Notch-, Kanten-, Farbsubstrat- oder Neutrallichtefilter sowie dichroitische Filter benötigt werden.